

DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, “M Touch”.



- Lähemesisanduriga suur puuteekraan – “M Touch” + “MotionReact”
- Täiuslikud tulemused – “DualSteam”-aurutehnoloogia
- Ühtlased ja kiired mikrolainetulemused – “Quick & Gentle”
- Õnnestumisgarantii igale toidule – automaatprogrammid
- Lühendatud valmistusajad tänu auru ja mikrolaine kombinatsioonile

EAN: 4002516128571 / Materjali number: 11106660 / Vana materjali number: 23784044D

Üldine teave	
Mudelitähis	DGM 7840
Tootja materjali number	11106660
EAN-number	4002516128571
Turundusklass	Diamond
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras / puhas teras
PureLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Mikrolainefunktsiooniga auruahjud	•
Naudingueelised	
Kiire ja õrn	•
Väline auru tootmine	•
Mitme roa valmistamine ilma maitse ülekandmiseta	•
Automaatprogrammid küpsetustulemuste individuaalse kohandamisega	•
Soojashoidmine	•
Töörežiimid	
Aurutamine	•
Mikrolained	•
Kiirküpsetus	•
Sulamine	•
Kuumutamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home”i võrku ühendamine	•
Ekraan	M Touch
Lähemesisandur MotionReact	•
“SoftOpen”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Abifunktsioon	•
Popkornifunktsioon	•
Kogusest sõltumatu küpsetamine	•
Aurutamine kuni 3 tasandil korraga	•
Automaatne menüüvalmistus	•
Auru vähendamine enne küpsetusaja lõppu	•
Polüfoonilised signaaltoonid	•
Kellaaja kuvamine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegelik temperatuuri näidik	•

DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, “M Touch”.



EAN: 4002516128571 / Materjali number: 11106660 / Vana materjali number: 23784044D

Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Kiirmikrolaine	•
Oma programmid	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus, W	0,3
Võimsustarve valmiduse ajal, W	0,8
Võimsustarve võrguühendusega ooteseisundis, W	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitatud olekuni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrguühendusega ooteseisundisse (min)	20
Hooldusmugavus	
Roostevabast terasest / “CleanSteel”-pealispind	•
Linase struktuuriga roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Väline aurugeneraator	•
Ahju põhjas asetsevad küttekehad kondensaadi vähendamiseks	•
Hooldusprogramm “Leotamine”	•
Kiire lukustamisvõimalusega rest	•
Eemaldatav kinnitusrest	•
Katlakivi eemaldamine	•
“CleanGlass”-uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
“DualSteam”	•
Puhta vee paagi maht (l)	1,5
Puhta vee mahuti eemaldamine “Push2Release”-mehhanismiga	•
“DirectWater”	Ei
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Auruga ventilaatorjahutussüsteem	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	40
Sisestustasandite arv	4
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	595 x 455 x 569
Ukse avanemissuund	All
Küpsetuskambri valgustus	2 LED kohtvalgustit
Min temperatuur aururežiimil (°C)	40

DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, “M Touch”.



EAN: 4002516128571 / Materjali number: 11106660 / Vana materjali number: 23784044D

Max temperatuur aururežiimil (°C)	100
Elektrooniliselt juhitav mikrolainevõimsus	•
Mikrolaine võimsusastmed (W)	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	450
Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L × K × S) (mm)	595 x 455 x 569
Kaal (kg)	30,6
Koguvõimsus (kW)	3,30
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Elektrijuhtme pikkus (m)	2
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Roostevabast terasest perforereitud küpsetusnõud	2
Roostevabast terasest perforereimata aurutusnõud DGG 50 40	1
Roostevabast terasest perforereimata aurutusnõud DGG 50 80	1
Rest	1
Klaasalus DMGS 100 30	1
Katlakivieemaldustabletid	2
Saadaolevad ekraanikeeled	


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi


tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, "M Touch".




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DGM 7840

Mikrolainefunktsiooniga auruahi

tervislikud toidud, kiire soojendamine, võrgustus, menüüvalmistamine, "M Touch".



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing