

KM 7404 FX

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

“PowerFlex”-keedualaga suurima võimsuse saavutamiseks



- Kiirvalimine numbrirea abil – “ComfortSelect”
- 4 keedutsooni, sh 1 võimas PowerFlex keeduala
- Laiusega 592 mm tasapinnaliseks pealepaigalduseks
- Lühim eelküpsetusaeg tänu TwinBoosterile
- Ühendus õhupuhasdiga – automaatne funktsioon Con@ctivity

EAN: 4002516148876 / Materjali number: 11128630 /

Vana materjali number: 26740460D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 7404 FX
Tootja materjali number	11128630
EAN-number	4002516148876
Turundusklass	Gold
Kütteviis	
Kütteviis	Induktsioon
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Tasapinnaline paigaldus	•
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	1
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	2
Tüüp	Keedutsoon PowerFlex
Läbimõõt (mm)	Ø 150 – 230
Võimsus (W)	2100
Võimendi (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 140-190
“Boosteri” suurim võimsus (W)	2500
Suurim võimsus (W)	1850
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	3000
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 100-160
“Boosteri” suurim võimsus (W)	1700
Suurim võimsus (W)	1400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	2200
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	PowerFlexi sild
Suurus (mm)	230x390
“Boosteri” suurim võimsus (W)	4800
Suurim võimsus (W)	3400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	7300
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnappudega	ComfortSelect
“Miele@home”	•

KM 7404 FX

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

“PowerFlex”-keedualaga suurima võimsuse saavutamiseks



EAN: 4002516148876 / Materjali number: 11128630 /

Vana materjali number: 26740460D

Con@ctivity	•
Poti ja potisuuruse tuvastus	•
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	592
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	51
Mõõtmed (mm) (sügavus)	492
Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	570
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	51
Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	470
Kaal (kg)	11
Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	596
Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	496
Koguvõimsus (kW)	7,30
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230

KM 7404 FX

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

“PowerFlex”-keedualaga suurima võimsuse saavutamiseks



EAN: 4002516148876 / Materjali number: 11128630 /

Vana materjali number: 26740460D

Sagedus (Hz)

50 - 60

Kaasasolevad tarvikud


Toitejuhe

•

KM 7404 FX

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

“PowerFlex”-keedualaga suurima võimsuse saavutamiseks



KM 7404 FX (installation drawing)