


KM 7697 FL

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

Laius 936 mm 936 mm ja täispinnaline induktsioon maksimaalse paindlikkuse heaks.



- Intuiitiivne kiirvalik arvuridade kaudu – "SmartSelect"
- Nutikas potituvastus – kuni 6 keedunõu jaoks
- Tasapinnaline või pealepaigaldus raamita
- Suur jõudlus tänu soojashoidmise funktsioonile ja TwinBoosterile
- Ühendus õhupuhasdiga – automaatne funktsioon Con@ctivity


EAN: 4002516148845 / Materjali number: 11128750 / Vana materjali number: 26769770D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 7697 FL
Tootja materjali number	11128750
EAN-number	4002516148845
Turundusklass	Platinum
Kütteviis	
Kütteviis	Induktsioon
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Tasapinnaline paigaldus	•
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Pealasetsev paigaldus	•
Kombineeritav "SmartLine'iga"	•
Keedutsooni varustus	
Keedualade arv	1
Keedunõude suurim arv	6
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	Vabalt valitav
Tüüp	Täisala
Suurus (mm)	870x380
"Boosteri" suurim võimsus (W)	3300
Suurim võimsus (W)	2600
"TwinBoosteri" suurim võimsus (W)	3650
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	SmartSelect
"Miele@home"	•
Con@ctivity	•
Poti ja potisuuruse tuvastus	•
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
Soojashoidmine	•
"Stop&Go"-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Nutikas potituvastus	•
Individaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Paigutamisabi	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,5
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0

KM 7697 FL

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

Laius 936 mm 936 mm ja täispinnaline induktsioon maksimaalse paindlikkuse heaks.



EAN: 4002516148845 / Materjali number: 11128750 / Vana materjali number: 26769770D

Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10

Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Pühkimiskaitse	•

Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•


Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	936
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	51
Mõõtmed (mm) (sügavus)	520
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	916 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	500 mm
Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	916
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	51
Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	500
Kaal (kg)	21
Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	940
Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	524
Koguvõimsus (kW)	11,00
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,4
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60

Kaasasolevad tarvikud	
Toitejuhe	•

KM 7697 FL

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

Laius 936 mm936 mm mm ja täispinnaline induksioon maksimaalse paindlikkuse heaks.



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset

KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit