

CSDA 7001 FL

"SmartLine'i" element

lauaventilaatorina väljatõmbe- või pöördõhurežiimi jaoks



- Intuiitiivne kiirvalik arvuridade kaudu – "SmartSelect"
- Elegantne disain, tasapinnaliseks / pealasetsevaks paigalduseks
- Ideaalselt kombineeritav iga SmartLine'i elemendiga
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002516305927 / Materjali number: 11402300 /
Vana materjali number: 27700150D

Üldine teave	
Mudelitähis	CSDA 7001 FL
Tootja materjali number	11402300
EAN-number	4002516305927
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Lauaventilaator	•
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeipaigaldatav
Vajalikud juurdeostetavad lamekanaliosad	DFK- xxxx
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 1000-2
Disain	
Tasapinnaline paigaldus	•
Raamita pealasetsev	•
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	SmartSelect
Võimsusastmete digitaalne näidik	•
Kuva värv	Kollane
Järeltöötamisaeg 5 min	•
Tõhusus	
Energia tõhususklass (A+++ – D)	A++
Aastane energiakulu (kWh/a)	25,3
Äratõmbetõhususe klass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltriite (10-kihilised) arv	1
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	150
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	290
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi	440
Õhuvõimsus võimendusastmel (m³/h)	560
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	58,0
Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re1pW) EN 60704-3 järgi	69,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	29,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	43,0
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	51,0
Helirõhk võimendusastmel (dB (A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	55,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	100
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	235
Õhuvõimsus astmel 3 (m³/h) EN 61591 järgi	380
Õhuvõimsus võimendusastmel (m³/h) EN 61591 järgi	460

CSDA 7001 FL

"SmartLine'i" element

lauaventilaatorina väljatõmbe- või pöördõhurežiimi jaoks



EAN: 4002516305927 / Materjali number: 11402300 /

Vana materjali number: 27700150D

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	49,0
Müravõimsuse tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	78,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	63,0
Helivõimsus astmel 3 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	73,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	34,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	49,0
Helirõhk astmel 3 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	58,0
Müraarõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	63,0

Ohutus

Turvaväljalülitus	•
“FlameGuard” (leegikaitse)	•

Tehnilised andmed

Mõõtmed (mm) (laius)	120
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	168
Mõõtmed (mm) (sügavus)	520
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	168
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	100 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	500 mm
Tasapinnalise paigalduse väljalõike sisemõõdud (mm) (laius)	100
Tasapinnalise paigalduse väljalõike sisemõõdud (mm) (sügavus)	500
Kaal (kg)	11
Tasapinnalise paigalduse väljalõike välismõõdud (mm) (laius)	124
Tasapinnalise paigalduse väljalõike välismõõdud (mm) (sügavus)	524
Koguvõimsus (kW)	0,17
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Elektrijuhtme pikkus (m)	2

Paigaldusjuhised

Sokli ventilaator koos väljatõmbeühendusega	•
Väljatõmbeühendus taga ja küljel	•
Väljatõmbeotsaku mõõtmed mm (laius)	222
Väljatõmbeotsaku mõõtmed mm (sügavus)	89


Kaasasolevad tarvikud

Kanalisüsteem sokli puhurini	•
Kanalisüsteem soklipuhurini	•


CSDA 7001 FL

"SmartLine'i" element


lauaventilaatorina väljatõmbe- või pöördõhurežiimi jaoks




CS 7000 FL (Installation drawing)




CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CSDA 7001 - flush (Installation drawing)



CSDA 7001 - supported installation (Skizze)



Plinth blower for CSDA 7001 (Installation drawing)