

K 2802 Vi

"MasterCool"-külmik

tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.



- Mugav ukse avamistugi tänu funktsioonile "Push2open"
- Toiduainete värskus kuni kolm korda kauem tänu "MasterFreshile"
- Valgusküllane siseruum tänu LED-elementidele – "BrilliantLight"
- Mugav juhtimine tänu värvilisele puutekraanile "MasterSensor"

EAN: 4002516335009 / Materjali number: 11530510 /

Vana materjali number: 36280201D

Üldine teave	
Mudelitähis	K 2802 Vi
Tootja materjali number	11530510
EAN-number	4002516335009
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
"Side-by-Side"-paigaldus	•
Disain	
Valgustus	BrilliantLight
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Värskussüsteem	MasterFresh
"DynaCool"	•
"SoftClose"	•
"SelfClose"	•
"Push2open"	•
"FullAccess"	•
"EasyClean"	•
"MaxLoad"-hing	•
Smart Extras	
Jahutamishõuanded	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Juhtimine	
Käsitsemine	MasterSensor
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	2
Sabatirežiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
Reguleeritava kõrgusega täispikad turvaklaasist riulid	2
VeggieBoxide arv	1
Värskussahtlite arv	2
"SlidingShelf"	•
Uksesisene riiul konservide jaoks	1
Uksesisene riiul pudelite jaoks	3
Tõhusus	
Energia tõhususe klass (A–G)	E
Aastane energiakulu (kWh)	165,94
Energiaakulu 24 h jooksul (kWh)	0,45

"MasterCool"-külmik

tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.




Vana materjali number: 36280201D

Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Pritsmekindlad klaasriiulid	•
Akustiline uksealarm	•
Külmutusosa akustiline temperatuurialarm	•
Optiline uksealarm	•
Optiline temperatuurialarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	762
Niši max laius (mm)	765
Niši min kõrgus (mm)	2134
Niši max kõrgus (mm)	2164
Niši sügavus (mm)	629
Seadme laius (mm)	756
Seadme kõrgus (mm)	2127
Seadme sügavus (mm)	610
Kaal (kg)	155,5
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	27
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	467
sh "PerfectFresh"-tsoon (l)	69
Kogu kasulik maht (l)	467
Õhus leviva müra klass (A–D)	C
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	40
Voolutarve milliamprites (mA)	3000
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	3,0
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
"Active AirClean"-filter	•
Saadaolevad ekraanikeeled	
"MultiLingua" abil saadaval ekraanikeeled	? ? ? ? ? ? ? , ? ?, ? ? ? ? ?, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ? ? ?, ? ? ? ?, hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederland, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


K 2802 Vi

"MasterCool"-külmik


tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.




Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)