

CM 5510 Silence

Kohviautomaat

“OneTouch for Two” valmistusfunktsiooniga suurim kohvinauding.



- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – “OneTouch for Two”
- Täiuslikud tulemused ja intensiivne kohviaroom – AromaticSystem
- Kreemjas piimavaht mitmesuguste kohvijookide jaoks
- Mugav puh. hoolduseks ja pika kasutusea tagamis. – puhastusprog.
- Võõrustage mugavalt – suuremate koguste jaoks kannufunktsioon

EAN: 4002516341574 / Materjali number: 11541520 /

Vana materjali number: 29551004DX

Üldine teave	
Mudelitähis	CM 5510 Silence
Tootja materjali number	11541520
EAN-number	4002516341574
Turundusklass	Silver
Tüüp ja disain	
Eraldiseisev oasüsteemiga kohviautomaat	•
Värv	Roosakaskuldne (PF)
Naudingueelised	
“AromaticSystem”	•
Valmistusviis “OneTouch”	•
Valmistusviis “OneTouch for Two”	•
Programmeeritavad kasutajaprofiilid	2
Koonusveski maitse säilitamiseks	•
Reguleeritav jahvatusaste	•
Lisakohvisordid võimalikud pulbrina	•
Programmeeritav jahvatuskogus	•
Programmeeritav veekogus	•
Programmeeritav veetemperatuur	•
Programmeeritav piimakogus	•
Programmeeritav piimavahukogus	•
Programmeeritav eelniisutus	•
Kasutusmugavus	
Ekraan	DirectSensor
“MultiLingua”	•
Kohviubade sortide arv	1
Kohviubade lahtrite arv	1
Kohviubade lahtri A mahutavus (g)	200
Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g)	200
Veepaagi mahutavus (l)	1,3
Jäägianuma mahutavus (tk)	7
Tilgavanni mahutavus (l)	0,8
Kergesti ligipääsetav toitepaak	•
Programmeeritav ooterežiimi aeg	•
Individuaalsed seadistused	•
Joogid	
Valitavad joogikogused ml-tes	20-300
Ristretto, tavaline	•
Ristretto, topelt	•
Espresso, tavaline	•
Espresso, topelt	•
Kohv, tavaline	•
Kohv, topelt	•
Pikk kohv, tavaline	•
Pikk kohv, topelt	•
Cappuccino, tavaline	•
Kuum piim, tavaline	•
Kuum piim, topelt	•

Kohviautomaat

“OneTouch for Two” valmistusfunktsiooniga suurim kohvinauding.



Vana materjali number: 29551004DX

Piimavaht, tavaline	•
Piimavaht, topelt	•
Caffè latte, tavaline	•
Caffè latte, topelt	•
Kuum vesi, tavaline	•
Kohvikann	•
Cappuccino, topelt	•
Latte macchiato, topelt	•
Latte macchiato, tavaline	•

Võimalus

Võimalus lülitada energiasäästlikule "Eco"-režiimile	•
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,3

Katlakivi eemaldam

Katlakivi eemaldamine käsitsi	♦
Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist	♦
Mugavad puhastusprogrammid	♦
Automaatne loputusfunktsioon	♦
“ComfortClean”	♦
Eemaldatav piimavoolik	♦
Eemaldatav kohvipress	♦
Veekaredus seadistatav	♦

Kasutus

Kasutuslukk	•
-------------	---

Reguleeritava kõrgus

Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	13,5
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	8,0
Seadme laius (mm)	241
Seadme kõrgus (mm)	360
Seadme sügavus (mm)	460
Koguvõimsus (kW)	1,45
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,0

Lühikasutusiuhend sead

Lühikasutusjuhend seadme tagaküljel

“Multilingua” abil saadaval e

"MultiLingua" abil saadaval ekraanikeeled

	[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
	[?][?][?], deutsch, dansk,
	english, suomi, français,
	ελληνικά, italiano, [?][?][?],
	[?][?][?], hrvatski, bahasa
	malaysia, nederlandse, norsk,
	polski, português, română,
	русский, svenska, srpski,
	slovenčina, slovensščina,
	español, čeština, türkçe,
	українська, magyar