

CM 6160 MilkPerfection

Kohviautomaat

“WiFiConn@cti” ja mitmekülgsete kohvijookidega võimaliku suurima vabaduse heaks.



- Kreemjas piimavaht mitmesuguste kohvijookide jaoks
- Täiuslikud tulemused ja intensiivne kohviaroom – AromaticSystem
- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – “OneTouch for Two”
- Mugav puh. hoolduseks ja pika kasutusea tagamis. – puhastusprog.
- Lihtsaim suhtlus seadmega – “WiFiConn@cti”

EAN: 4002516358435 / Materjali number: 11580780 /

Vana materjali number: 29616001DX

Üldine teave	
Mudelitähis	CM 6160 MilkPerfection
Tootja materjali number	11580780
EAN-number	4002516358435
Turundusklass	Reference 1
Tüüp ja disain	
Eraldiseisev oasüsteemiga kohviautomaat	•
Värv	Lootosvalge
Naudingueelised	
“AromaticSystem”	•
Valmistusviis “OneTouch”	•
Valmistusviis “OneTouch for Two”	•
“DoubleShot”	•
Programmeeritavad kasutajaprofiilid	4
Koonusveski maitse säilitamiseks	•
Reguleeritav jahvatusaste	•
Lisakohvisordid võimalikud pulbrina	•
Programmeeritav jahvatuskogus	•
Programmeeritav veekogus	•
Programmeeritav veetemperatuur	•
Programmeeritav piimakogus	•
Programmeeritav piimavahukogus	•
Programmeeritav eelniisutus	•
“TeaTimer”	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamise	•
Ekraan	DirectSensor
“PerformanceMode”	•
“BrilliantLight”	•
Eksperdirežiim	•
“MultiLingua”	•
Kohviubade sortide arv	1
Kohviubade lahtrite arv	1
Kohviubade lahtri A mahutavus (g)	300
Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g)	300
Veepaagi mahutavus (l)	1,8
Jäägianuma mahutavus (tk)	10
Tilgavanni mahutavus (l)	0,8
Kergesti ligipääsetav toitepaak	•
Programmeeritav ooterežiimi aeg	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
BaristaAssistant	•
Kasutajaprofiilid	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

CM 6160 MilkPerfection

Kohviautomaat

“WiFiConn@cti” ja mitmekülgsete kohvijookidega võimaliku suurima vabaduse heaks.



EAN: 4002516358435 / Materjali number: 11580780 /

Vana materjali number: 29616001DX

RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Joogid	
Valitavad joogikogused ml-tes	20-300
Ristretto, tavaline	•
Ristretto, topelt	•
Espresso, tavaline	•
Espresso, topelt	•
Kohv, tavaline	•
Kohv, topelt	•
Pikk kohv, tavaline	•
Pikk kohv, topelt	•
Cappuccino, tavaline	•
Kuum piim, tavaline	•
Kuum piim, topelt	•
Piimavaht, tavaline	•
Piimavaht, topelt	•
Espresso macchiato, tavaline	•
Espresso macchiato, topelt	•
Cappuccino italiano, tavaline	•
Cappuccino italiano, topelt	•
Flat white, tavaline	•
Flat white, topelt	•
Café au lait, tavaline	•
Café au lait, topelt	•
Caffè latte, tavaline	•
Caffè latte, topelt	•
Soe vesi, tavaline	•
Kuum vesi, tavaline	•
Must tee, tavaline	•
Ürditee, tavaline	•
Puuviljatee, tavaline	•
Roheline tee, tavaline	•
Valge tee, tavaline	•
Matcha-tee, tavaline	•
Kohvikann	•
Cappuccino, topelt	•
Latte macchiato, topelt	•
Latte macchiato, tavaline	•
Tõhusus	
Võimalus lülitada energiasäästlikule “Eco”-režiimile	•
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,3
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	1,0
Hooldusmugavus	
Katlakivi eemaldamine käsitsi	•
Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist	•
Mugavad puhastusprogrammid	•
Automaatne loputusfunktsioon	•

CM 6160 MilkPerfection

Kohviautomaat

“WiFiConn@cti” ja mitmekülgsete kohvijookidega võimaliku suurima vabaduse heaks.



EAN: 4002516358435 / Materjali number: 11580780 /

Vana materjali number: 29616001DX

“ComfortClean” •

Eemaldatav piimavoolik •

Eemaldatav kohvipress •

Veekaredus seadistatav •

Tehnilised andmed

Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm) 14,0

Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm) 8,0

Seadme laius (mm) 251

Seadme kõrgus (mm) 359

Seadme sügavus (mm) 427

Koguvõimsus (kW) 1,45

Pinge (V) 220 - 240

Kaitse (A) 10

Faaside arv 1

Pumbasurve (bar) 15

Elektri juhtme pikkus (m) 1,4

Kaasasolevad tarvikud

Roostevabast terasest piimatoru •

Lühikasutusjuhend seadme tagaküljel •

Saadaolevad ekraanikeeled

MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ?,
 ?, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ?,
 ?, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 espanyol, čeština, türkçe,
 українська, magyar