

CM 6160 MilkPerfection

Kohviautomaat

“WiFiConn@cti” ja mitmekülgsete kohvijookidega võimaliku suurima vabaduse heaks.



- Kreemjas piimavaht mitmesuguste kohvijookide jaoks
- Täiuslikud tulemused ja intensiivne kohviaroom – AromaticSystem
- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – “OneTouch for Two”
- Mugav puh. hoolduseks ja pika kasutusea tagamis. – puhastusprog.
- Lihtsaim suhtlus seadmega – “WiFiConn@cti”

EAN: 4002516358558 / Materjali number: 11580820 /

Vana materjali number: 29616020DX

Üldine teave	
Mudelitähis	CM 6160 MilkPerfection
Tootja materjali number	11580820
EAN-number	4002516358558
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Eraldiseisev oasüsteemiga kohviautomaat	•
Värv	Obsidiaanmust
Naudingueelised	
“AromaticSystem”	•
Valmistusviis “OneTouch”	•
Valmistusviis “OneTouch for Two”	•
“DoubleShot”	•
Programmeeritavad kasutajaprofiilid	4
Koonusveski maitse säilitamiseks	•
Reguleeritav jahvatusaste	•
Lisakohvisordid võimalikud pulbrina	•
Programmeeritav jahvatuskogus	•
Programmeeritav veekogus	•
Programmeeritav veetemperatuur	•
Programmeeritav piimakogus	•
Programmeeritav piimavahukogus	•
Programmeeritav eelniisutus	•
“TeaTimer”	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamise	•
Ekraan	DirectSensor
“PerformanceMode”	•
“BrilliantLight”	•
Eksperdirežiim	•
“MultiLingua”	•
Kohviubade sortide arv	1
Kohviubade lahtrite arv	1
Kohviubade lahtri A mahutavus (g)	300
Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g)	300
Veepaagi mahutavus (l)	1,8
Jäägianuma mahutavus (tk)	10
Tilgavanni mahutavus (l)	0,8
Kergesti ligipääsetav toitepaak	•
Programmeeritav ooterežiimi aeg	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
BaristaAssistant	•
Kasutajaprofiilid	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

CM 6160 MilkPerfection

Kohviautomaat

“WiFiConn@cti” ja mitmekülgsete kohvijookidega võimaliku suurima vabaduse heaks.



EAN: 4002516358558 / Materjali number: 11580820 /

Vana materjali number: 29616020DX

RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Joogid	
Valitavad joogikogused ml-tes	20-300
Ristretto, tavaline	•
Ristretto, topelt	•
Espresso, tavaline	•
Espresso, topelt	•
Kohv, tavaline	•
Kohv, topelt	•
Pikk kohv, tavaline	•
Pikk kohv, topelt	•
Cappuccino, tavaline	•
Kuum piim, tavaline	•
Kuum piim, topelt	•
Piimavaht, tavaline	•
Piimavaht, topelt	•
Espresso macchiato, tavaline	•
Espresso macchiato, topelt	•
Cappuccino italiano, tavaline	•
Cappuccino italiano, topelt	•
Flat white, tavaline	•
Flat white, topelt	•
Café au lait, tavaline	•
Café au lait, topelt	•
Caffè latte, tavaline	•
Caffè latte, topelt	•
Soe vesi, tavaline	•
Kuum vesi, tavaline	•
Must tee, tavaline	•
Ürditee, tavaline	•
Puuviljatee, tavaline	•
Roheline tee, tavaline	•
Valge tee, tavaline	•
Matcha-tee, tavaline	•
Kohvikann	•
Cappuccino, topelt	•
Latte macchiato, topelt	•
Latte macchiato, tavaline	•
Tõhusus	
Võimalus lülitada energiasäästlikule “Eco”-režiimile	•
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,3
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	1,0
Hooldusmugavus	
Katlakivi eemaldamine käsitsi	•
Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist	•
Mugavad puhastusprogrammid	•
Automaatne loputusfunktsioon	•

CM 6160 MilkPerfection

Kohviautomaat

“WiFiConn@cti” ja mitmekülgsete kohvijookidega võimaliku suurima vabaduse heaks.



EAN: 4002516358558 / Materjali number: 11580820 /

Vana materjali number: 29616020DX

“ComfortClean”	•
Eemaldatav piimavoolik	•
Eemaldatav kohvipress	•
Veekaredus seadistatav	•

Tehnilised andmed	
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	14,0
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	8,0
Seadme laius (mm)	251
Seadme kõrgus (mm)	359
Seadme sügavus (mm)	427
Koguvõimsus (kW)	1,45
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Pumbasurve (bar)	15
Elektri juhtme pikkus (m)	1,4

Kaasasolevad tarvikud	
Roostevabast terasest piimatoru	•
Lühikasutusjuhend seadme tagaküljel	•

Saadaolevad ekraanikeeled	
---------------------------	--

“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguese, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 espanyol, čeština, türkçe,
 українська, magyar