

DGC 7450

Auruküpsetusahi

aurutamine, küpsetamine ja praadimine võrguühenduse, "TasteControl" ja LEDiga.



- Andurjuhtimisega suur tekstiekraan – "DirectSensor"
- Silmapaistvad tulemused – "MonoSteam"-aurutehnoloogia
- Eriti kerge sisu ja kenasti pruunistunud koorik – Moisture plus
- Tagab, et toit ei küpse üle – TasteControl
- Lihtne puhastada tänu – "PerfectClean"-varustusele

EAN: 4002516587569 / Materjali number: 11785170 / Vana materjali number: 22745032D

Üldine teave	
Mudelitähis	DGC 7450
Tootja materjali number	11785170
EAN-number	4002516587569
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Värv	Grafiithall
VitroLine	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Auruküpsetusahi	•
Naudingueelised	
"TasteControl"	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Väline auru tootmine	•
Krõbedafunktsioon	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Aurutamine	•
Kliimaküpsetus	•
Kliimaküpsetus küpsetusautomaatikaga	•
Kliimaküpsetus kuuma lisaõhuga	•
Kliimaküpsetus intensiivküpssetusega	•
Kliimaküpsetus üla- / altkuumutusega	•
Intensiivküpssetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Grillirežiimid	•
Altkuumutus	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor
"SoftOpen"	•
"SoftClose"	•
"MultiLingua"	•
Programmeeritava ajaga auruküpsetus	•
Kogusest sõltumatu küpsetamine	•
Kellaaja kuvamine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•

DGC 7450

Auruküpsetusahi

aurutamine, küpsetamine ja praadimine võrguühenduse, "TasteControl" ja LEDiga.



EAN: 4002516587569 / Materjali number: 11785170 / Vana materjali number: 22745032D

Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Oma programmid	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A+
Jääsoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
"PerfectClean"-kattega ja katalüütilise tagaseinaga emailitud küpsetuskamber	•
Väline aurugeneraator	•
Ahju põhjas asetsevad küttekehad kondensaadi vähendamiseks	•
Hooldusprogrammid	•
Hooldusprogramm "Leotamine"	•
Küpsetuskambri kuivatusprogramm	•
Eemaldatav kinnitusrest	•
Katlakivi eemaldamine	•
CleanGlassi uks	•
Aurutehnoloogia / veevarustus	
"MonoSteam"	•
Aurugeneraatori võimsus (kW)	2,20
Puhta vee paagi maht (l)	1,0
Imitoru vee võtmiseks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukkk	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	76
Sisestustasandite arv	5
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	595 x 596 x 568
Sisestustasandite märgistus	•

DGC 7450

Auruküpsetusahi

aurutamine, küpsetamine ja praadimine võrguühenduse, "TasteControli" ja LEDiga.



EAN: 4002516587569 / Materjali number: 11785170 / Vana materjali number: 22745032D

Ukse avanemissuund	All
Küpsetuskambri valgustus	1 LED kohtvalgusti
Min temperatuur küpsetusrežiimil (°C)	30
Max temperatuur küpsetusrežiimil (°C)	250
Min temperatuur aururežiimil (°C)	70
Max temperatuur aururežiimil (°C)	100
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	590
Niši max kõrgus (mm)	595
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	42,0
Koguvõimsus (kW)	3,50
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
PerfectCleani kattega küpsetusplaat HBB 71	1
PerfectCleani kattega universaalplaat HUBB 71	1
PerfectCleani kattega küpsetus- ja praadimisrest HBBR 71	1
PerfectCleani kattega FlexiClipi teleskoopsiinid HFC 71 (paar)	1
Eemaldatavad kinnitusrestid (paar)	1
Roostevabast terasest perforeeritud küpsetusnõud	1
Roostevabast terasest perforeerimata aurutusnõud	1
Katlakivieemaldustabletid	2
Saadaolevad ekraanikeeled	


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenščina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7450

Auruküpsetusahi


aurutamine, küpsetamine ja praadimine võrguühenduse, "TasteControl" ja LEDiga.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing