

DAS 2620

Lamepaneel-õhupuhasti

“EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks



- Klassikaline disain – 60 cm laiune roostevabast terasest paneel
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile
- Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean

EAN: 4002516463412 / Materjali number: 11862150 /
Vana materjali number: 28S2620SD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAS 2620
Tootja materjali number	11862150
EAN-number	4002516463412
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Lamepaneel-õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151, DUU 150
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Kasutusmugavus	
Elektrooniline juhtimine	•
Võimendusastmed	1
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A
Aastane energiakulu (kWh/a)	41,7
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	1
Valgustus	
Arv × W	1 × 3,2 W
Valgustugevus (lx)	310 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	195
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	295
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	410
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	555
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	55,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	61,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	68,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	34,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	41,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	47,0

DAS 2620

Lamepaneel-õhupuhasti

“EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks



EAN: 4002516463412 / Materjali number: 11862150 /

Vana materjali number: 28S2620SD


Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 54,0

Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	190
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	290
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	415
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	550
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	60,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	68,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	74,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	46,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	54,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	61,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	596
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	36
Netokaal (kg)	12,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	273
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaaspliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,20
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DAS 2620

Lamepaneel-õhupuhasti

“EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings