


DAS 4640

Lamepaneel-õhupuhasti

paigaldamiseks "EasySwitch"-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse



- Täiuslik kombinatsioon "Con@ctivityga" pliidiplaatidega
- Kerge disain – 60 cm laiune läbipaistev klaaspaneel
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean


EAN: 4002516496304 / Materjali number: 11862220 /
Vana materjali number: 28S4640TD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAS 4640
Tootja materjali number	11862220
EAN-number	4002516496304
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Lamepaneel-õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Läbipaistev klaas
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järelpaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
EasySwitch	•
Võimendusastmed	1
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A+
"PoweManagement"-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	27,4
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv x W	1 x 3 W
Valgustugevus (lx)	300 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	180
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	270
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	380

DAS 4640

Lamepaneel-õhupuhasti

paigaldamiseks "EasySwitch"-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse



EAN: 4002516496304 / Materjali number: 11862220 /

Vana materjali number: 28S4640TD

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 600

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 37,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 45,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 52,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 64,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 23,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 31,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 39,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 50,0

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 160

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 260

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 405

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 580

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 41,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 50,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 61,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 70,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 27,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 37,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 48,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 57,0

Ohutus

Turvaväljalülitus

•

Üheleheline turvaklaas (ESG)

•

Tehnilised andmed

Õhupuhasti korpuse laius (mm) 561

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) 68

Netokaal (kg) 12,0

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) 307

Elektrijuhtme pikkus (m) 1,5

Ohutuspistik

•

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm 450

Koguvõimsus (kW) 0,08

Pinge (V) 230

Kaitse (A) 10

Faaside arv 1

Sagedus (Hz) 50

Paigaldusjuhised


Väljatõmbeühendus üleval

•

DAS 4640

Lamepaneel-õhupuhasti

paigaldamiseks "EasySwitch"-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse



EAN: 4002516496304 / Materjali number: 11862220 /

Vana materjali number: 28S4640TD

Väljatõmbeühendus üleval ja taga

•

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)

150

Paigaldusšabloon

•

Kaasasolevad tarvikud


Tagasilöögiklapp

•

DAS 4640

Lamepaneel-õhupuhasti

paigaldamiseks "EasySwitch"-juhtimisega kitsastesse ülemistesse kappidesse



DAS4640, Installation drawings