

DAS 4930 Lamepaneel-õhupuhasti intuitiivse "SmartControl"-juhtimisega



- Elegantne disain – 90 cm laiune obsidiaanmust juhtpaneel
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Pöördõhurežiim filtriga Active AirClean / Longlife AirClean

EAN: 4002516496236 / Materjali number: 11862270 /
Vana materjali number: 28S4930BD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAS 4930
Tootja materjali number	11862270
EAN-number	4002516496236
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Lamepaneel-õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 151,DUU 150
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
SmartControl	•
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A+++
"PowerManagement"-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	23,4
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	A
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	1
Valgustus	
Arv x W	1 x 3 W
Valgustugevus (Lx)	300 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	180

DAS 4930

Lamepaneel-õhupuhasti

intuitiivse “SmartControl”-juhtimisega



EAN: 4002516496236 / Materjali number: 11862270 /

Vana materjali number: 28S4930BD

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	280
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	400
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	600
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	720
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	37,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	55,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	66,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	70,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	24,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	33,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	41,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	52,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	56,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	165
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	265
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	380
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	585
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	695
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	43,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	61,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	73,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	77,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	29,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	59,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	63,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	896

DAS 4930

Lamepaneel-õhupuhasti

intuitiivse "SmartControl"-juhtimisega




EAN: 4002516496236 / Materjali number: 11862270 /

Vana materjali number: 28S4930BD

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	36
Netokaal (kg)	14,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	273
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaaspliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,16
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DAS 4930

Lamepaneel-õhupuhasti
intuitiivse “SmartControl”-juhtimisega



DAS4930, DAS4931, Installation drawings