

KS 4887 DD

Püstine külmik

“PerfectFresh Active”, “FlexiLight 2.0” ja “Click2open” parima mugavuse heaks.



- 5 × püsivam värskus aktiivse niisutusega – “PerfectFresh Active”
- Eraldi seadistatav klaasalusevalgustus tänu “FlexiLight 2.0-le”
- Ka käepidemeta seadmeid saab vaevata avada tänu “Click2openile”
- Ühtlane temperatuurijaotus kogu külmakambris – “DynaCool”
- Individuaalselt sobiv ukse siseriulite kõrguse reguleerimine

EAN: 4002516515913 / Materjali number: 11949670 /
Vana materjali number: 36488740EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	KS 4887 DD
Tootja materjali number	11949670
EAN-number	4002516515913
Turundusklass	Platinum
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Eraldiseisev seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
“Side-by-Side”-paigaldus	•
Disain	
Korpuse värv	Hõbedane
Esikülje värv	Roostevaba teras / CleanSteel
Ventilaatori valgustus	•
Värskussüsteemi valgustus	•
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	FlexiLight 2,0
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Värskussüsteem	PerfectFresh Active
Siseukse peenhäälestus	•
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“SelfClose”	•
Ukseavamisabi	Click2open
Smart Extras	
Jahutamishõuanded	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Juhtimine	
Käsitsemine	FreshTouch
Kraaditäpsusega seadistus	Külmiku temperatuur
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	2
Sabatirežiim	•
“Party”-režiim	•
“Holiday”-režiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
Riulite arv	5
neist jaotatavad (“FlexiBoard”)	1
neist valgustatud	3
Kroomitud metallist pudeliriil	•

KS 4887 DD

Püstine külmik

“PerfectFresh Active”, “FlexiLight 2.0” ja “Click2open” parima mugavuse heaks.



EAN: 4002516515913 / Materjali number: 11949670 /


Vana materjali number: 36488740EU1

Värskussahtlite arv	3
Kuiv tagasein	CleanSteel
Uksesisene riul konservide jaoks, arv	2
Uksesisene riul pudelite jaoks	2
Uksesisene riul	4
Tõhusus	
Energia tõhususe klass (A–G)	D
Aastane energiakulu (kWh)	134,00
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,36
Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Optiline uksealarm	•
Tehnilised andmed	
Seadme laius (mm)	597
Seadme kõrgus (mm)	1855
Seadme sügavus (mm)	675
Kaal (kg)	76,4
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	387
sh “PerfectFresh”-tsoon (l)	141
Kogu kasulik maht (l)	386
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	34
Voolutarve milliamprites (mA)	1200
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•
Sorteerimiskast “PerfectFresh”	•


KS 4887 DD

Püstine külmik


“PerfectFresh Active”, “FlexiLight 2.0” ja “Click2open” parima mugavuse heaks.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb
Blackboard, KS4887DD, installation




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch




KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs,
top view




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E,
FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, edt/cs, ws, bst, el



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,
KS4887DD, top view