

F 2413 Vi

"MasterCool"-sügavkülmik

tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.



- Mugav ukse avamistugi tänu funktsioonile "Push2open"
- Valgusküllane siseruum tänu LED-elementidele – "BrilliantLight"
- Värsked jääkuubikud veeühendusega "IceMakeriga"
- Mugav juhtimine tänu värvilisele puutekraanile "MasterSensor"

EAN: 4002516550099 / Materjali number: 12021680 /
Vana materjali number: 37241301D

Üldine teave	
Mudelitähis	F 2413 Vi
Tootja materjali number	12021680
EAN-number	4002516550099
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Sügavkülmik	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	vasakul
Vahetatav ukse avanemissuund	•
"Side-by-Side"-paigaldus	•
Disain	
Valgustus	BrilliantLight
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
"NoFrost"	•
"SoftClose"	•
Värske vee ühendusega "IceMaker"	•
"Push2open"	•
"FullAccess"	•
"EasyClean"	•
"MaxLoad"-hing	•
Smart Extras	
Jahutamishõuanded	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
IceMaker	•
Juhtimine	
Käsitsemine	MasterSensor
"SuperFrost"	•
Temperatuuritsoonide arv	1
Sabatirežiim	•
Sügavkülmik / külmutustsoon	
Riulite arv	2
Külmutuskorvide arv	2
Uksesisesed väikesed korvid	1
Uksesisesed suured korvid	3
Tõhusus	
Energia tõhususe klass (A-G)	E
Aastane energiakulu (kWh)	246,71
Energia kulu 24 h jooksul (kWh)	0,60
Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•

F 2413 Vi
 "MasterCool"-sügavkülmik
 tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.



EAN: 4002516550099 / Materjali number: 12021680 /
 Vana materjali number: 37241301D


Külmutusosa akustiline temperatuurialarm	•
Optiline uksealarm	•
Optiline temperatuurialarm	•

Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	457
Niši max laius (mm)	460
Niši min kõrgus (mm)	2134
Niši max kõrgus (mm)	2164
Niši sügavus (mm)	629
Seadme laius (mm)	451
Seadme kõrgus (mm)	2125
Seadme sügavus (mm)	545
Kaal (kg)	122,2
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	59
Kliimaklass	SN-T
Neljatärniline külmutustsoon (l)	240
Kogu kasulik maht (l)	240
Säilitusaeg tõrke korral (h)	10
Külmutusvõime (kg/24 h)	16,00
Õhus leviva müra klass (A–D)	D
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	42
Voolutarve milliamprites (mA)	3000
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	3,0


Saadaolevad ekraanikeeled	
“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled	[?][?][?][?][?][?][?], [?] [?], [?][?][?][?], deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, [?][?] [?], [?][?][?], hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

"MasterCool"-sügavkülmik


tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space,
installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for diminsioning Side-by-side-Combination
MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings



F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF,
installation, MasterCool, installation drawings



Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool
(Sketch) with footnote