


G 5790 SCVi SL

Täisintegreeritav nõudepesumasin, 45 cm

C | 44 dB | Söögiriistasahel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



- Katsetatud kasutusiga 20 aastat*
- Sobib igasse paigaldusnišši – ruumisäästev nõudepesumasin kompaktsesse kööki
- Mugav, heade tulemustega ja ideaalne igapäevaseks kasutuseks – ExtraComfort-korvid
- Parimad tulemused vähem kui ühe tunniga – QuickPowerWash
- Kõik jäägitult kuiv – Miele AutoOpeni kuivatus
- Tänu viitstardile saate määrata pesutsükli käivitusaega kuni 24 tundi ette

* Nõudepesumasinate seeriade G 5000 ja G 7000 arendusetapis katsetas Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5600 pesutsükli (= 280 pesutsükli aastas 20 aasta jooksul). Lisateave: miele.com/20years

EAN: 4002516621027 / Materjali number: 12174040 /


Vana materjali number: 21579062OE1

Üldine teave	
Mudelitähis	G 5790 SCVi SL
Tootja materjali number	12174040
EAN-number	4002516621027
Turundusklass	Gold
Konstruktsioon	
Täisintegreeritav nõudepesumasin	•
45 cm nõudepesumasin	•
Disain	
Paneeli värv	Roostevaba teras.
Paneeli variant	Otsene paneel
Juhtimine	Programmivalikunupp
Ekraan	Üherealine tekstiekraan
Ekraani värv	Valge
“MultiLingua”	•
Mugavus	
Uksesulgemisabi	ComfortClose
Järelejäänud aja näit	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Töönäidik	optiline ja akustiline
Tõhusus	
Energiaühikuklass (A–G)	C
Veekulu programmis Automatic seadistusega alates (l)	6,0
“ECO” programmi veekulu programmi kohta (tsükkel) (l)	7,9
Elektrikulu programmiga “ECO” (kWh)	0,55
“ECO” programmi energiatarbimine 100 programmi kohta (tsükklid) (kWh)	55
Soojaveeühenduse tarbimisväärtus programmis “ECO” (kWh)	0,29
“ECO” programmi kestus minutites	210
Võimsustarve viitkäivitusega, W	0,30
Võimsustarve väljalülitatud olekus, W	0,30
Võimsustarve ooterežiimis, W	0,30
Sööginõude komplektide arv	9
Mürataseme klass	B
Müratase (dB(A))	44
“EcoFeedback”	•
Kontrollitud hügieen	•
Soojaveeühendus	•
Pool täitekogusest	•
Tulemuse kvaliteet	
Puhtaveemasinad	•
“AutoOpen”-kuivatus	•
“SensorDry”	•
Veepehmedussüsteem	Uni. veepehmedu kuni 70° dH, Soola ökonoomne kasutus, Brilliant GlassCare
Aktiivne kondensatsioonikuivatus	•
“BrilliantGlassCare”	•

G 5790 SCVi SL

Täisintegreeritav nõudepesumasin, 45 cm

C | 44 dB | Söögiriistasahel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516621027 / Materjali number: 12174040 /


Vana materjali number: 21579062OE1

Pesuprogrammid	
“QuickPowerWash”	•
“ECO”	•
Automaatika	•
Intensiivne 75 °C	•
Õrn pesu	•
Eriti vaikne 40 dB(A)	•
Masina puhastamine	•
Pesemise lisavalikud	
Lühike	•
“IntenseZone”	•
Ekspress	•
Eriti puhas	•
Eriti kuiv	•
Korvi ehitus	
Söögiriistade paigutus	MultiFlex-sahel 45
Korvi ehitus	ExtraComfort 45 cm
Ohutus	
“Waterproof”-süsteem	•
Sõela kontrollnäidik	•
Tehnilised andmed	
Niši minimaalne laius (mm)	450
Niši maksimaalne laius (mm)	450
Niši minimaalne kõrgus (mm)	805
Niši maksimaalne kõrgus (mm)	870
Niši sügavus (mm)	550
Seadme laius (mm)	448
Seadme kõrgus (mm)	805
Seadme sügavus (mm)	550
Seadme sügavus avatud ukse korral (cm)	116,5
Netokaal (kg)	40,8
Koguvõimsus (kW)	2,00
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Elektrilise sageduse standard	50
Vee täitevooliku pikkus, m	1,50
Vee äravooluvooliku pikkus, m	1,50
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,70
Esikülje min kaal (kg)	2,0
Esikülje max kaal (kg)	8,0
Kaasasolevad tarvikud	
Kupong 1 pakk UltraTabsi (20 tk) või 3 pakki (igas 60 tk) erihinnaga	•
Saadaolevad ekraanikeeled	
“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled	deutsch, english (GB), polski, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar


G 5790 SCVi SL

Täisintegreeritav nõudepesumasin, 45 cm

C | 44 dB | Söögiriistasahel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)