

H 7840 BMX

Käepidemeta mikrolainefunktsiooniga kompakthi
täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.



- Lähenemisanduriga suur puuteekraan – “M Touch” + “MotionReact”
- Lihtne puhast. küpsetuskamber “PerfectCleani” ja lin. strukt.
- Ühtlane ja kiire tulemus – “Quick & Gentle”
- WiFi-võrku ühendatav seade – “Miele@home”
- Ühe nupuvajutusega eesmärgini – “Quick-MW” ja popkorninupp

EAN: 4002516747628 / Materjali number: 12305100 /
Vana materjali number: 22784086D

Üldine teave	
Mudelitähis	H 7840 BMX
Tootja materjali number	12305100
EAN-number	4002516747628
Turundusklass	Diamond
Tüüp ja disain	
Värv	Matt obsidiaanmust
ArtLine	•
Käepidemeta	•
Seade tüüp ja konstruktsioon	
Kompaktne mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi	•
Kolm ühes	Küpsetusahi, Mikrolaineahi, Mikrolainefunktsiooniga küpsetusahi
Naudingueelised	
Kiire ja õrn	•
Kiirkuumutus	•
Eelkuumutus	•
Toidutermomeeter	Juhtmega
Soojashoidmine	•
Krõbedafunktsioon	•
Töörežiimid	
Kuum lisaõhk	•
Üla- / altkuumutus	•
Mikrolained	•
Mikrolaineahi koos kuuma lisaõhuvooluga	•
Mikrolaineahi koos grilliga	•
Mikrolaineahi pöördõhuga grillimisega	•
Mikrolaine koos praadimisautomaatikaga	•
Intensiivküpsetus	•
Küpsetusautomaatika	•
Pöördõhuga grill	•
Grill	•
Altkuumutus	•
Madalal temperatuuril küpsetamine	•
Sulatamine	•
Automaatprogrammid	•
Riigispetsiifilised erinevad automaatprogrammid	•
Eriprogrammid	•
Kasutusmugavus	
Liikumisandur MotionReact	•
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Ekraan	M Touch
“SoftOpen”	•
“Touch2Open”	•
“MultiLingua”	•
“MyMiele”	•
Abifunktsioon	•

H 7840 BMX

Käepidemeta mikrolainefunktsiooniga kompakthi
täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.



EAN: 4002516747628 / Materjali number: 12305100 /
Vana materjali number: 22784086D

Popkornifunktsioon	•
Polüfoonilised signaaltoonid	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Taimer	•
Toiduvalmistamise algusaja programmeerimine	•
Toiduvalmistamise lõpuaja programmeerimine	•
Toiduvalmistusaja kestuse programmeerimine	•
Tegeliku temperatuuri näidik	•
Seadistatud temperatuuri näidik	•
Signaaltoon seadistatud temperatuuri saavutamisel	•
Soovitav temperatuur	•
Mikrolainete soovituslik võimsus	•
Kiirmikrolaine	•
Oma programmid	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Jääksoojuse automaatne kasutamine	•
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	20
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	20
Hooldusmugavus	
Linase struktuuri ja "PerfectClean"-kattega roostevabast terasest küpsetuskamber	•
Allaklapitav grilli küttekeha	•
"CleanGlass"-uks	•
Ohutus	
Seadme jahutussüsteem jaheda esipaneeliga	•
Turvaväljalülitus	•
Kasutuslukk	•
Nupulukk	•
Tehnilised andmed	
Küpsetuskambri maht (l)	43
Sisestustasandite arv	3
Toitepistik	Maandusega schuko-pistik
Küpsetuskambri valgustus	1 LED kohtvalgusti
Temperatuurid (°C)	30–250
Elektrooniliselt juhitud mikrolainevõimsus	•

Käepidemeta mikrolainefunktsiooniga kompaktahi

EAN: 4002516747628 / Materjali number: 12305100



Vana materjali number: 22784086D

80 /150 /300 /450 /600
/850 /1000


Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	450
Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	38,0
Koguvõimsus (kW)	3,20
Pinge (V)	220 - 240
Sagedus (Hz)	50
Kaitse (A)	16
Faaside arv	1
Pistikuga ühendusjuhe	•
Toitejuhtme pikkus (m)	2,00
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
PerfectCleani kattega küpsetus- ja praadimisrest	1
Juhtmega toidutermomeeter	1
Klaasalus	2

Saadaolevad ekraanikeeled


[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?], [?], [?]
[?] [?] [?], deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, [?] [?] [?]
[?] [?] [?], hrvatski, bahasa
malaysia, niederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenščina, slovensčina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

H 7840 BMX


Käepidemeta mikrolainefunktsiooniga kompakthi
täiuslikult kombineeritav disain, automaatprogrammid ja toidutermomeeter.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings