

## KFN 4799 AD

Püstised külmik + sügavkülmik komplektid

“PerfectFresh Pro” ja “NoFrost” pikema värskuse ja lisamugavuse heaks.



- Professionaalne hoiustamine – kauem värsked “PerfectFresh Proga”
- Külmunud toiduained ei jäätu, lõpp sulatamisele tänu “NoFrostile”
- Nutikalt võrku ühendatud rohkemateks võimalusteks – Miele@home
- Ühtlane temperatuurijaotus kogu külmakambris – “DynaCool”
- -

EAN: 4002516711742 / Materjali number: 12361950 /  
Vana materjali number: 38479910EU1

| Üldine teave                                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mudelitähis                                                                | KFN 4799 AD                                 |
| Tootja materjali number                                                    | 12361950                                    |
| EAN-number                                                                 | 4002516711742                               |
| Turundusklass                                                              | Gold                                        |
| Seadme kategooria                                                          |                                             |
| Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon                                      | •                                           |
| Tüüp                                                                       |                                             |
| Eraldiseisev seade                                                         | •                                           |
| Ukse avanemissuund                                                         | paremal                                     |
| Vahetatav ukse avanemissuund                                               | •                                           |
| Disain                                                                     |                                             |
| Korpuse värv                                                               | Hõbedane                                    |
| Esikülje värv                                                              | Roostevabast terasest<br>CleanSteel-esikülg |
| Kasutusmugavus                                                             |                                             |
| Jahutustsooni valgustus                                                    | LED                                         |
| “Miele@home'i” võrku ühendamine                                            | •                                           |
| Värskussüsteem                                                             | PerfectFresh Pro                            |
| “ComfortClean”                                                             | •                                           |
| “ComfortSize”                                                              | •                                           |
| “DynaCool”                                                                 | •                                           |
| “NoFrost”                                                                  | •                                           |
| “DuplexCool”                                                               | •                                           |
| “VarioRoom”                                                                | •                                           |
| “SoftClose”                                                                | •                                           |
| Ukseavamisabi                                                              | EasyOpen käepide                            |
| Smart Extras                                                               |                                             |
| Jahutamishõuanded                                                          | •                                           |
| RemoteUpdate                                                               | •                                           |
| Jahutusrežiimid                                                            | •                                           |
| Tõuketeated                                                                | •                                           |
| Integreerimine Smart Home'iga                                              | •                                           |
| Juhtimine                                                                  |                                             |
| Käsitsemine                                                                | SensorTouch                                 |
| Kraaditäpsusega seadistus                                                  | Külmiku ja sügavkülmiku<br>temperatuur      |
| Väljalülitatav jahutusosa                                                  | •                                           |
| Jahutus- ja külmutustsooni temperatuuri üksteisest sõltumatu reguleerimine | •                                           |
| SuperCool                                                                  | •                                           |
| “SuperFrost”                                                               | •                                           |
| Temperatuuritsoonide arv                                                   | 3                                           |
| Sabatirežiim                                                               | •                                           |
| “Party”-režiim                                                             | •                                           |
| “Holiday”-režiim                                                           | •                                           |
| Külmutusseade / jahutustsoon                                               |                                             |
| Riiulite arv                                                               | 4                                           |

## KFN 4799 AD

Püstised külmik + sügavkülmik komplektid

“PerfectFresh Pro” ja “NoFrost” pikema värskuse ja lisamugavuse heaks.



EAN: 4002516711742 / Materjali number: 12361950 /


Vana materjali number: 38479910EU1

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| neist jaotatavad (“FlexiBoard”)          | 1          |
| Kroomitud metallist pudeliriul           | •          |
| Värskussahtlite arv                      | 2          |
| Kuiv tagasein                            | CleanSteel |
| Uksesisene riul konservide jaoks, arv    | 2          |
| Uksesisene riul pudelite jaoks           | 1          |
| Uksesisene riul                          | 3          |
| <b>Sügavkülmik / külmutustsoon</b>       |            |
| Sügavkülmiku sahtlite arv                | 3          |
| <b>Tõhusus</b>                           |            |
| Energia tõhususe klass (A–G)             | A          |
| Aastane energiakulu (kWh)                | 115,71     |
| Energiakulu 24 h jooksul (kWh)           | 0,31       |
| <b>Ohutus</b>                            |            |
| Lukustusfunktsioon                       | •          |
| Akustiline uksealarm                     | •          |
| Külmutusosa akustiline temperatuurialarm | •          |
| Optiline uksealarm                       | •          |
| Optiline temperatuurialarm               | •          |
| Külmutusosa voolukatkestuse näidik       | •          |
| <b>Tehnilised andmed</b>                 |            |
| Seadme laius (mm)                        | 597        |
| Seadme kõrgus (mm)                       | 2015       |
| Seadme sügavus (mm)                      | 675        |
| Kaal (kg)                                | 91,3       |
| Kliimaklass                              | SN-T       |
| Jahutustsoon (l)                         | 258        |
| sh “PerfectFresh”-tsoon (l)              | 99         |
| Neljatärniline külmutustsoon (l)         | 103        |
| Kogu kasulik maht (l)                    | 360        |
| Säilitusaeg tõrke korral (h)             | 20         |
| Külmutusvõime (kg/24 h)                  | 10,00      |
| Õhus leviva müra klass (A–D)             | B          |
| Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)      | 34         |
| Voolutarve milliamprites (mA)            | 1400       |
| Pinge (V)                                | 220 - 240  |
| Kaitse (A)                               | 10         |
| Faaside arv                              | 1          |
| Sagedus (Hz)                             | 50 - 60    |
| Elektrijuhtme pikkus (m)                 | 2,0        |
| Valgusti vahetamine                      | Teenindus  |
| <b>Kaasasolevad tarvikud</b>             |            |
| Munarest                                 | •          |
| Jääkuubikualus                           | •          |


## KFN 4799 AD

Püstised külmik + sügavkülmik komplektid


“PerfectFresh Pro” ja “NoFrost” pikema värskuse ja lisamugavuse heaks.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation