

DAD 4841 Black Levantar
Tööpinda liikuv õhupuhasti
elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuitiivse SmartControli juhtimisega



- 916 mm laiune – täiuslik kombinatsioon panoraampliidiplaatidega
- Lihtne paigaldus pöördõhurežiimis “Plug&Play”-tarvikukomplektiga
- Mootoriga väljaliikuv suitsukate – Hood in Motion
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002516761990 / Materjali number: 12428800 /
Vana materjali number: 28D4841MD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAD 4841 Black Levantar
Tootja materjali number	12428800
EAN-number	4002516761990
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Tööpinda liikuv õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUP 150, DUU 600
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Disain	
Servmine õhu väljatõmme	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
SmartControl	•
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
“Hood in motion”	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A
“PoweManagement”-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	41,6
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltri (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv × W	1 × 11,2 W
Valgustugevus (lx)	400 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•

DAD 4841 Black Levantar
Tööpinda liikuv õhupuhasti
elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuitiivse SmartControli juhtimisega



EAN: 4002516761990 / Materjali number: 12428800 /
Vana materjali number: 28D4841MD

Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	200
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	340
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	440
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	600
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	640
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	44,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	57,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	62,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	70,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	72,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	30,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	43,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	49,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	56,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	58,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	160
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	320
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	415
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	520
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	555
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	50,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	64,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	69,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	75,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	76,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	37,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	50,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	56,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	61,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	62,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•

DAD 4841 Black Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti

elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuitiivse SmartControli juhtimisega



EAN: 4002516761990 / Materjali number: 12428800 /

Vana materjali number: 28D4841MD

Tehnilised andmed

Õhupuhasti korpuse laius (mm)	916
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	638
Netokaal (kg)	34,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	170
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Koguvõimsus (kW)	0,25
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50




Paigaldusjuhised

Väljatõmbeliitmik all	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Optimaalne kombinatsioon pliidiplaadiga olenevalt saadavusest	KM 7689 FL; KM 7684 FL

DAD 4841 Black Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti



elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuiitiivse SmartControli juhtimisega




DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP > 600 mm – side view – Installation drawings





DAD4841, Installation drawings




DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush – side view – Installation drawings



DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings






DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings


DAD 4841 Black Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti


elegantse obsidiaanmusta disaini ja intuitiivse SmartControli juhtimisega




DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings




DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings




DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings



DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, Side view, Installation drawings



DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying – AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush – AP600 mm, common cutout, Installation drawings