

K 4323 DD

Püstine külmik

“DailyFresh”, “DynaCool” ja “ComfortClean” ning käepidemeta disain.



- Reguleeritava niiskusega mahukas sahtel – “DailyFresh”
- Ühtlane temperatuurijaotus kogu külmakambris – “DynaCool”
- Ukseriulite puhastamine nõudepesumasinas – “ComfortClean”
- Käepidemeta disain tänu integreeritud käepidemesoonele.
- Rohkem ruumi suuremõõtmeliste esemetele – “ComfortSize”

EAN: 4002516742050 / Materjali number: 12430780 /
Vana materjali number: 36432344EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	K 4323 DD
Tootja materjali number	12430780
EAN-number	4002516742050
Turundusklass	Silver
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Eraldiseisev seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
Disain	
Korpuse värv	Valge
Esikülje värv	Valge
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	LED
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Värskussüsteem	DailyFresh
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
Ukseavamisabi	SideOpen
Smart Extras	
Jahutamishõuanded	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Juhtimine	
Käsitsemine	SensorTouch
Kraaditäpsusega seadistus	Külmiku temperatuur
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	1
Sabatirežiim	•
“Party”-režiim	•
“Holiday”-režiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
Riulite arv	6
Värskussahtlite arv	1
Uksesisene riul konservide jaoks, arv	2
Uksesisene riul pudelite jaoks	2
Uksesisene riul	4
Tõhusus	
Energiaetõhususe klass (A–G)	D
Aastane energiakulu (kWh)	89,00
Energiaakulu 24 h jooksul (kWh)	0,24
Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•

K 4323 DD

Püstine külmik

“DailyFresh”, “DynaCool” ja “ComfortClean” ning käepidemeta disain.



EAN: 4002516742050 / Materjali number: 12430780 /


Vana materjali number: 36432344EU1

Akustiline uksealarm	•
Optiline uksealarm	•
Tehnilised andmed	
Seadme laius (mm)	597
Seadme kõrgus (mm)	1455
Seadme sügavus (mm)	675
Kaal (kg)	55,8
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	298
Kogu kasulik maht (l)	298
Õhus leviva müra klass (A–D)	C
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	37
Voolutarve milliamprites (mA)	1200
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•


K 4323 DD

Püstine külmik


“DailyFresh”, “DynaCool” ja “ComfortClean” ning käepidemeta disain.



K4323FD, K4323ED, K4323DD, installation



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view