

G 7260 SCVi

Täielikult integreeritud nõudepesumasin

A | 43 dB | Söögiriistasahtel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



- Katsetatud kasutusiga 20 aastat*
- Kõrgeim energiatõhususe klass A – säästate energiat ja keskkonda
- Mugav, heade tulemustega ja ideaalne igapäevaseks kasutuseks – ExtraComfort-korvid
- Meie ruumiime – 3D MultiFlexi sahtel rohkem ruumi teie söögiriistadele
- Parimad tulemused vähem kui ühe tunniga – QuickPowerWash
- Kõik jäägitult kuiv – Miele AutoOpeni kuivatus

* Nõudepesumasinate seeriade G 5000 ja G 7000 arendusetapis katsetas Miele mudeleid ja põhikomponente eri programmidega 5600 pesutsükli (= 280 pesutsükli aastas 20 aasta jooksul). Lisateave: miele.com/20years

EAN: 4002516745129 / Materjali number: 12440270 /

Vana materjali number: 21726062OE1

Üldine teave	
Mudelitähis	G 7260 SCVi
Tootja materjali number	12440270
EAN-number	4002516745129
Turundusklass	Gold
Konstruktsioon	
Täisintegreeritav nõudepesumasin	•
60 cm nõudepesumasin	•
Disain	
Paneeli värv	Roostevaba teras.
Paneeli variant	Täisintegreeritud paneel
Juhtimine	Programmivalikunupud
Ekraan	Üherealine tekstiekraan
Ekraani värv	Valge
“MultiLingua”	•
Mugavus	
Uksesulgemisabi	ComfortClose
Järelejäänud aja näit	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Töonäidik	optiline ja akustiline
Ekraanikeele valimine	•
Tõhusus	
Energiaefektiivsus (A–G)	A
Veekulu programmis Automatic seadistusega alates (l)	6,0
“ECO” programmi veekulu programmi kohta (tsükkel) (l)	8,4
Elektrikulu programmiga “ECO” (kWh)	0,54
“ECO” programmi energiatarbimine 100 programmi kohta (tsükklid) (kWh)	54
Soojaveeühenduse tarbimisväärtus programmis “ECO” (kWh)	0,29
“ECO” programmi kestus minutites	230
Võimsustarve viitkäivitusega, W	0,30
Võimsustarve väljalülitatud olekus, W	0,30
Võimsustarve ooterežiimis, W	0,30
Söögiriistade komplektide arv	14
Mürataseme klass	B
Müratase (dB(A))	43
“EcoFeedback”	•
Kontrollitud hügieen	•
Soojaveeühendus	•
Pool täitekogusest	•
Tulemuse kvaliteet	
Puhtaveemasinad	•
“AutoOpen”-kuivatus	•
“SensorDry”	•
Veepihmendusüsteem	Uni. veepehmendi kuni 70° dH, Soola ökonoomne kasutus, Brilliant GlassCare
Aktiivne kondensatsioonikuivatus	•

G 7260 SCVi

Täielikult integreeritud nõudepesumasin

A | 43 dB | Söögiriistasahel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516745129 / Materjali number: 12440270 /

Vana materjali number: 21726062OE1

“BrilliantGlassCare”

•

Pesuprogrammid

“QuickPowerWash”

•

“ECO”

•

Automaatika

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensiivne 75 °C

•

“PowerWash”

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Õrn pesu

•

Eriti vaikne 39 dB(A)

•

Masina puhastamine

•

Soola väljaloputamine

•

Pesemise lisavalikud

BottleClean

•

Kiirpesu

•

“IntenseZone”

•

Eriti puhas

•

Eriti kuiv

•

Korvi ehitus

Söögiriistade paigutus

3D MultiFlexi sahtel

Klaasihoidik “FlexCare”

2

Tassialus “FlexCare”

1

Korvi ehitus

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

Ohutus

“Waterproof”-süsteem

•

Sõela kontrollnäidik

•

Hügieeni info

•

Tehnilised andmed

Niši minimaalne laius (mm)

600

Niši maksimaalne laius (mm)

600

Niši minimaalne kõrgus (mm)

805

Niši maksimaalne kõrgus (mm)

870

Niši sügavus (mm)

550

Seadme laius (mm)

598

Seadme kõrgus (mm)

805

Seadme sügavus (mm)

550

Seadme sügavus avatud ukse korral (cm)

116,5

Netokaal (kg)

48,0

Koguvõimsus (kW)

2,00

Pinge (V)

230

Kaitse (A)

10

Faaside arv

1

Elektrilise sageduse standard

50

Vee täitevooliku pikkus, m

1,50

G 7260 SCVi

Täielikult integreeritud nõudepesumasin

A | 43 dB | Söögiriistasahel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516745129 / Materjali number: 12440270 /

Vana materjali number: 21726062OE1

Vee äravooluvooliku pikkus, m	1,50
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,70
Esikülje min kaal (kg)	4,0
Esikülje max kaal (kg)	10,0
[klienditeeninduse kaudu järelvarustatav min ... peale]	8,0
[klienditeeninduse kaudu järelvarustatav max ... peale]	16,0

Kaasasolevad tarvikud

Kupong 1 pakk UltraTabsi (20 tk) või 3 pakki (igas 60 tk)
erihinnaga

•

Saadaolevad ekraanikeeled


"MultiLingua" abil saadaval ekraanikeeled

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7260 SCVi

Täielikult integreeritud nõudepesumasin

A | 43 dB | Söögiiristasahtel | ExtraComfort-korvid | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)