

K 7715 E

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

“DynaCooli” ja LED-valgustusega toiduainete praktiliseks paigutamiseks.



- Reguleeritava niiskusega mahukas sahtel – “DailyFresh”
- Sisemuse optimaalne ja hooldusvaba valgustus LED-iga
- Ühtlane temperatuurijaotus kogu külmakambris – “DynaCool”
- Ukseriulite puhastamine nõudepesumasinas – “ComfortCleanile”
- Rohkem ruumi suuremõõtmeliste esemetele – “ComfortSize”

EAN: 4002516747543 / Materjali number: 12444380 /

Vana materjali number: 36771500EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	K 7715 E
Tootja materjali number	12444380
EAN-number	4002516747543
Turundusklass	Silver
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	LED
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Värskussüsteem	DailyFresh
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
Smart Extras	
Jahutamishõuanded	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Juhtimine	
Käsitsemine	SensorTouch
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	1
Sabatirežiim	•
“Party”-režiim	•
“Holiday”-režiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
Riulite arv	7
Kroomitud metallist pudeliriul	•
Värskussahtlite arv	2
Uksesisene riul konserve jaoks, arv	3
Uksesisene riul pudelite jaoks	2
Uksesisene riul	5
Tõhusus	
Energiaühikuse klass (A–G)	E
Aastane energiakulu (kWh)	114,25
Energiaühik 24 h jooksul (kWh)	0,31
Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Optiline uksealarm	•

K 7715 E

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

“DynaCooli” ja LED-valgustusega toiduainete praktiliseks paigutamiseks.



EAN: 4002516747543 / Materjali number: 12444380 /

Vana materjali number: 36771500EU1

Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	570
Niši min kõrgus (mm)	1772
Niši max kõrgus (mm)	1788
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	559 x 1770 x 546
Seadme laius (mm)	559
Seadme kõrgus (mm)	1770
Seadme sügavus (mm)	546
Kaal (kg)	54,8
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	26
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	309
Millest jahekambri maht liitrites	309
Kogu kasulik maht (l)	308
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	33
Voolutarve milliamprites (mA)	1200
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,2
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•

K 7715 E

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

“DynaCooli” ja LED-valgustusega toiduainete praktiliseks paigutamiseks.

