

K 7748 C

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

“PerfectFresh Pro” pikema värskuse heaks, LED-valgustus, 4* külmutuskamber.



- Professionaalne hoiustamine – kauem värsked “PerfectFresh Proga”
- Sisemuse optimaalne ja hooldusvaba valgustus LED-iga
- Integreeritud 4 täni külmutuskamber
- Ühtlane temperatuurijaotus kogu külmakambris – “DynaCool”
- Puudub nähtav kondensaad tänu kuivale tagaseinale

EAN: 4002516747796 / Materjali number: 12444660 /
Vana materjali number: 36774800EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	K 7748 C
Tootja materjali number	12444660
EAN-number	4002516747796
Turundusklass	Gold
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Sisesehitatud seade	•
Sisesehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	LED
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Värskussüsteem	PerfectFresh Pro
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
“ComfortFrost”	•
“SoftClose”	•
Smart Extras	
Jahutamishõuanded	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Juhtimine	
Käsitsemine	SensorTouch
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	3
Sabatirežiim	•
“Party”-režiim	•
“Holiday”-režiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
4* freezer compartment	•
Riulite arv	4
neist jaotatavad (“FlexiBoard”)	1
Kroomitud metallist pudeliriul	•
Värskussahtlite arv	3
Kuiv tagasein	Plast
Uksesisene riul konservide jaoks, arv	2
Uksesisene riul pudelite jaoks	2
Uksesisene riul	4
Tõhusus	
Energiaühikuse klass (A–G)	C
Aastane energiakulu (kWh)	130,67
Energiaühik 24 h jooksul (kWh)	0,35

K 7748 C

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

“PerfectFresh Pro” pikema värskuse heaks, LED-valgustus, 4* külmutuskamber.



EAN: 4002516747796 / Materjali number: 12444660 /

Vana materjali number: 36774800EU1

Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Optiline uksealarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	570
Niši min kõrgus (mm)	1772
Niši max kõrgus (mm)	1788
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	559 x 1770 x 546
Seadme laius (mm)	559
Seadme kõrgus (mm)	1770
Seadme sügavus (mm)	546
Kaal (kg)	63,5
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	26
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	248
sh “PerfectFresh”-tsoon (l)	98
Neljatärniline külmutustsoon (l)	27
Kogu kasulik maht (l)	275
Säilitusaeg törke korral (h)	14
Külmutusvõime (kg/24 h)	2,00
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	33
Voolutarve milliamprites (mA)	1200
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,2
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•
Jääkuubikualus	•

K 7748 C

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

“PerfectFresh Pro” pikema värskuse heaks, LED-valgustus, 4* külmutuskamber.

