

K 7798 C R

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

ActiveDoor, PerfectFresh Active ja 4* külmutuskamber maksimaalse mugavuse heaks.



- 5 x püsivam värskus aktiivniisutusega – “PerfectFresh Active”
- Seadme ukse automaatne avamine ja sulgemine – ActiveDoor
- Integreeritud 4 täni külmutuskamber
- Eraldi seadistatav klaasalusevalgustus tänu FlexiLight 2.0-le
- Ühtlane temperatuurijaotus kogu külmakambris – “DynaCool”
- Asju on lihtne välja võtta tänu pööratavale klaasalusele – FlexiTray

EAN: 4002516748069 / Materjali number: 12444990 /
Vana materjali number: 36779800EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	K 7798 C R
Tootja materjali number	12444990
EAN-number	4002516748069
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Disain	
Ventilaatori valgustus	•
Värskussüsteemi valgustus	•
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	FlexiLight 2,0
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Värskussüsteem	PerfectFresh Active
Ukse avamisabi	ActiveDoor
Siseukse peenhäälestus	•
“ComfortClean”	•
“ComfortSize”	•
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“SelfClose”	•
Jää- / veedosaator koos puhta vee ühendusega	Ei
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Jahutamisnõuanded	•
Jahutusrežiimid	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Juhtimine	
Käsitsemine	FreshTouch
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	3
Sabatirežiim	•
“Party”-režiim	•
“Holiday”-režiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
4* freezer compartment	•
Riulite arv	4
neist valgustatud	2
Värskussahtlite arv	3
Kuiv tagasein	CleanSteel
“CompactCase”	•
“FlexiTray”	•

K 7798 C R

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm

ActiveDoor, PerfectFresh Active ja 4* külmutuskamber maksimaalse mugavuse heaks.



EAN: 4002516748069 / Materjali number: 12444990 /

Vana materjali number: 36779800EU1

Uksesisene riul konservide jaoks, arv	3
Uksesisene riul pudelite jaoks	2
Uksesisene riul	5

Tõhusus

Energia tõhususe klass (A–G)	C
Aastane energiakulu (kWh)	130,67
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,35

Ohutus

Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Optiline uksealarm	•


Tehnilised andmed

Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	570
Niši min kõrgus (mm)	1777
Niši max kõrgus (mm)	1793
Niši sügavus (mm)	550
Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	559 x 1770 x 546
Seadme laius (mm)	559
Seadme kõrgus (mm)	1770
Seadme sügavus (mm)	546
Kaal (kg)	73,4
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	26
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	250
sh "PerfectFresh"-tsoon (l)	98
Neljatärniline külmutustsoon (l)	27
Millest jahekambri maht liitrites	250
Kogu kasulik maht (l)	276
Säilitusaeg tõrke korral (h)	14
Külmutusvõime (kg/24 h)	2,00
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	33
Voolutarve milliamprites (mA)	1200
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektri juhtme pikkus (m)	2,2
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•
Sorteerimiskast "PerfectFresh"	•


K 7798 C R

Integreeritav külmik, niši kõrgus 178 cm


ActiveDoor, PerfectFresh Active ja 4* külmutuskamber maksimaalse mugavuse heaks.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation