

TEL695WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare silub ja värskendab, säästes triikimisel aega
- SilenceDrum* vähendab müra oluliselt vaiksema kuivatamise heaks
- Säästke aega sorteerimisel; DryCare 40 on täiuslik 40 °C pesule**
- -
- Teie kuivati täielik juhtimine rakendusega Miele@home***

* Patent EP 4 163 433

** Ei sobi villasele ega siidile.

*** See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakumist igal ajal muuta või see lõpetada.

EAN: 4002516782513 / Materjali number: 12488090 /

Vana materjali number: 12EL6952EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TEL695WP Steam&9kg
Tootja materjali number	12488090
EAN-number	4002516782513
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul
Konstruktsioon	
Tootemark	T1 Chrome Edition
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Paneeli värv	Lootosvalge
Pöödnupu värv	Lootosvalge / kroomraam
Paneeli variant	Kaldne
Juhtimine	Pöödnupp
Ekraan	ComfortSensor, valge, üherealine
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos2"	•
Intelligentne trumli tagurpidi pööreline	•
HygieneDry	•
Õrn kangahooldus	
"SilenceDrum"	•
Täitekogus (kg)	9
Kasutusmugavus	
"Miele@home" võrku ühendamine	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Käimasoleva programmietapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
MultiLingua	•
Helipakett tagab minimaalse mürataseme	•
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Tarbimisnäidik	•
Tõuketeavitused	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TEL695WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516782513 / Materjali number: 12488090 /

Vana materjali number: 12EL6952EU1

RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Remonditavusklass (A–E)	B
Tarbimise prognoos	•
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiaetõhususklass (A–G)	C
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	94
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	101
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A)re 1 pW)	62
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	184
Kuivatusprogrammid	
Automaatika pluss	•
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Päevasärgid	•
Siidi viimistlus	•
Villaste esemete viimistlus	•
Ekspress	•
Teksad	•
Ülerõivad	•
Impregneerimine	•
Spordiriided	•
Tavalise suurusega padjad	•
Külm tuulutus	•
Soe tuulutus	•
Korviprogramm	•
Eeltriikimine	•
Voodipesu	•
Auruga viimistlemine	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•
Sumisti	•
“DryCare 40”	•
“DryFresh”	•
“PowerFresh”	•
Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
PIN-kood	•

TEL695WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516782513 / Materjali number: 12488090 /

Vana materjali number: 12EL6952EU1

Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Optiline liides	•

Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K x L x S) (mm)	850 x 596 x 636
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	636
Kaal (kg)	57
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	1,10
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,42
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•
Saadaolevad ekraanikeeled	


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

??, ?????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TEL695WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm