

TSL683WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- SteamCare silub ja värskendab, säästes triikimisel aega
- SilenceDrum** vähendab müra oluliselt vaiksema kuivatamise heaks
- Säästke aega sorteerimisel; DryCare 40 on täiuslik 40 °C pesule***
- -
- Teie kuivati täielik juhtimine rakendusega Miele@home****

* Kuivatite sarja T1/T2 arendusetapis testis Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5000 kuivatustsükliga (= 5 kuivatustsükli nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutusiga ei ole garanteeritud. Lisateave: miele.com/20years

** Patent EP 4 163 433

*** Ei sobi villasele ega siidile.

**** See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitika nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakumist igal ajal muuta või see lõpetada.

EAN: 4002516783282 / Materjali number: 12488140 /

Vana materjali number: 12SL6832EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TSL683WP Steam&9kg
Tootja materjali number	12488140
EAN-number	4002516783282
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul, Muudetava avamissuunaga
Konstruktsioon	
Tootemark	T1 White Edition
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Paneeli värv	Lootosvalge
Ukse disain	Obsidiaanmust valge raamiga
Pöördnupu värv	Lootosvalge
Paneeli variant	5° nurga all
Juhtimine	Pöördnupp
Ekraan	ComfortSensor, valge, üherealine
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos2"	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•
HygieneDry	•
Õrn kangahooldus	
"SilenceDrum"	•
Täitekogus (kg)	9
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Käimasoleva programmi etapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
MultiLingua	•
Helipakett tagab minimaalse mürataseme	•
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Tarbimisnäidik	•
Tõuketeavitused	•
Wash2Dry	•

TSL683WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516783282 / Materjali number: 12488140 /

Vana materjali number: 12SL6832EU1

Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Remonditavusklass (A–E)	B
Tarbimise prognoos	•
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiaetõhususklass (A–G)	C
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	94
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	101
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A)re 1 pW)	62
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	184
Kuivatatusprogrammid	
Automaatika pluss	•
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Päevasärgid	•
Siidi viimistlus	•
Villaste esemete viimistlus	•
Ekspress	•
Teksad	•
Ülerõivad	•
Impregneerimine	•
Spordiriided	•
Tavalise suurusega padjad	•
Külm tuulutus	•
Soe tuulutus	•
Korviprogramm	•
Eeltriikimine	•
Voodipesu	•
Auruga viimistlemine	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•
Sumisti	•
“DryCare 40”	•
“DryFresh”	•
“PowerFresh”	•

TSL683WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516783282 / Materjali number: 12488140 /


Vana materjali number: 12SL6832EU1

Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
PIN-kood	•
Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Optiline liides	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K x L x S) (mm)	850 x 596 x 643
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	643
Kaal (kg)	55
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	1,10
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,42
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•
Saadaolevad ekraanikeeled	
“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled	? ? ? ? ? ? deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ? ? ? ? ? ? hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TSL683WP Steam&9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm