

DA 9299 W Screen blbo

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

luksusliku "Blackboardi" klaaspaneeli ja intuitiivse "SmartControl"-juhtimisega



- 880 mm lai ja minimaalselt 256 mm sügav sirgjooneline kuju
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Lahtipööratav esipaneel – optimaalseks imuks
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002516788676 / Materjali number: 12506080 /

Vana materjali number: 28929970D

Üldine teave	
Mudelitähis	DA 9299 W Screen blbo
Tootja materjali number	12506080
EAN-number	4002516788676
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Seinale kinnitatav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Blackboard
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav aktiivsoefilter	DKF 29
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
Puutenupud	•
Kasutamine	Touch-on-glass-nupud
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsoefiltri küllastumise näidik	•
"Silence"-pakett	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A+++
"PoweManagement"-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	21,3
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	C
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	3
Valgustus	
Arv x W	1 x 3,0 W
Valgustugevus (lx)	350 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	210
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	300

DA 9299 W Screen blbo

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

luksusliku "Blackboardi" klaaspaneeli ja intuiitiivse "SmartControl"-juhtimisega



EAN: 4002516788676 / Materjali number: 12506080 /

Vana materjali number: 28929970D

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	415
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	650
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	915
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	38,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	46,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	63,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	70,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	23,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	31,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	38,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	56,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	175
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	270
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	420
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	620
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	715
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	40,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	49,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	59,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	68,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	26,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	34,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	44,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	54,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	500
Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm	500

DA 9299 W Screen blbo

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

luksusliku "Blackboardi" klaaspaneeli ja intuiitiivse "SmartControl"-juhtimisega



EAN: 4002516788676 / Materjali number: 12506080 /


Vana materjali number: 28929970D

Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	500
Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	500
Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	500
Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	500
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	880
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	500
Netokaal (kg)	20,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	260
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
Ohutuspistik	•
Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,23
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Kaasasolevad tarvikud	
Pöördõhu ümbersuunamisdetail	•
Tagasilöögiklapp	•

DA 9299 W Screen blbo

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

luksusliku "Blackboardi" klaaspaneeli ja intuitiivse "SmartControl"-juhtimisega



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings