

KU 7016 D

Tööpinnaalune külmik, niši kõrgus 82–88 cm

with LED lighting, freezer compartment, split door shelves in a compact design. Nõutavonkõrgesikülg, millen minimaalne kõrgus on 72 cm.



- Optimaalne, hooldusvaba LED
- Integreeritud 4 täni külmutuskamber
- Paindlik siseuks – split door shelves
- Ukseriulite puhastamine nõudepesumasinas – “ComfortCleanile”
- SuperCool jahutab toidu kiiresti maha

EAN: 4002516779100 / Materjali number: 12519090 /

Vana materjali number: 36701610EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	KU 7016 D
Tootja materjali number	12519090
EAN-number	4002516779100
Turundusklass	Silver
Seadme kategooria	
Külmik	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Tööpinna alla paigaldatud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	LED
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
“ComfortClean”	•
“ComfortFrost”	•
Smart Extras	
Jahutamishooldus	•
RemoteUpdate	•
Jahutusrežiimid	•
Tööketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Juhtimine	
Käsitsemine	EasyControl
SuperCool	•
Temperatuuritsoonide arv	2
Sabatirežiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
4* freezer compartment	•
Riulite arv	2
Uksesisene riul konservide jaoks, arv	2
Uksesisene riul pudelite jaoks	1
Uksesisene riul	3
Tõhusus	
Energiatõhususe klass (A–G)	D
Aastane energiakulu (kWh)	115,20
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,31
Ohutus	
Akustiline uksealarm	•
Optiline uksealarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	600
Niši max laius (mm)	600
Niši min kõrgus (mm)	820
Niši max kõrgus (mm)	880
Niši sügavus (mm)	560

KU 7016 D

Tööpinnaalune külmik, niši kõrgus 82–88 cm

with LED lighting, freezer compartment, split door shelves in a compact design. Nõutav on köögisikülg, mille minimaalne kõrgus on 72 cm.



EAN: 4002516779100 / Materjali number: 12519090 /


Vana materjali number: 36701610EU1

Seadme mõõtmed (L x K x S) (mm)	597 x 818 x 550
Seadme laius (mm)	597
Seadme kõrgus (mm)	818
Seadme sügavus (mm)	550
Kaal (kg)	36,5
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	10
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	92
Neljatärniline külmutustsoon (l)	14
Kogu kasulik maht (l)	106
Säilitusaeg tõrke korral (h)	9
Külmutusvõime (kg/24 h)	2,00
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	34
Voolutarve milliamprites (mA)	2000
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,2
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•

KU 7016 D

Tööpinnaalune külmik, niši kõrgus 82–88 cm

with LED lighting, freezer compartment, split door shelves in a compact design. Nõutavonkõrgiesikülg, mille minimaalne kõrgus on 72 cm.



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view