

DAH 1650 Active

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasäästliku LED-valgustuse ja elegantse puutetundliku käsitlemisega



- Kõrge, klaassirmi laius 598 mm
- Võimas – 635 m³/h võimendusastmel
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Täiuslik kooslus – sama värvi klaaspaneel ja õhupuhasti korpus
- Väljatõmbe- ja ringõhuvool sobivad igaks olukorraks

EAN: 4002516801948 / Materjali number: 12533860 /
Vana materjali number: 28H1650BD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAH 1650 Active
Tootja materjali number	12533860
EAN-number	4002516801948
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Seinale kinnitav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 29
Kasutusmugavus	
Elektrooniline juhtimine	•
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
ComfortControl	•
Kasutamine	ComfortControl
Sisse- / väljalülitusnupp	•
Võimendusastmed	1
Tõhusus	
Energiaõhusklass (A+++ – D)	B
Aastane energiakulu (kWh/a)	56,2
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhusklass	A
Rasvaeemalduse tõhusklass	C
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv x W	1 x 3,2 W
Valgustugevus (Lx)	330 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	260
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	325
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	405
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	635
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	51,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	56,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	60,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	69,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	38,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	42,0

DAH 1650 Active

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasäästliku LED-valgustuse ja elegantse puutetundliku käsitlemisega



EAN: 4002516801948 / Materjali number: 12533860 /

Vana materjali number: 28H1650BD

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 46,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 55,0

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 215

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 290

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 385

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 570

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 56,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 61,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 67,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 74,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 42,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 47,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 53,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 61,0

Ohutus

Turvaväljalülitus •

Üheleheline turvaklaas (ESG) •

Tehnilised andmed

Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 830–1210

Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm 443

Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 830

Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 1210

Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm) 443

Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm) 443

Õhupuhasti korpuse laius (mm) 598

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) 443

Netokaal (kg) 13,0

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) 388

Elektrijuhtme pikkus (m) 1,3

Ohutuspistik •

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm 450

Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm 650

Koguvõimsus (kW) 0,24

Pinge (V) 230

Kaitse (A) 10

Faaside arv 1

Sagedus (Hz) 50

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval •

DAH 1650 Active

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti
energiasäästliku LED-valgustuse ja elegantse puutetundliku käsitlemisega



EAN: 4002516801948 / Materjali number: 12533860 /

Vana materjali number: 28H1650BD

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)

150

Kaasasolevad tarvikud


Tagasilöögiklapp

•

DAH 1650 Active

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

energiasäästliku LED-valgustuse ja elegantse puutetundliku käsitsemisega



DAH1650 Installation drawings