

DAH 2960 Escala

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

Con@ctivity ning mugav ja nutikas puutejuhtimine



- Kõrge, klaassirmi laius 898 mm
- Ainulaadne kasutajamugavus – Con@ctivity
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Täiuslik kooslus – sama värvi klaaspaneel ja õhupuhasti korpus
- Väljatõmbe- ja ringõhuvool sobivad igaks olukorraks

EAN: 4002516802327 / Materjali number: 12533960 /
Vana materjali number: 28H2960BD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAH 2960 Escala
Tootja materjali number	12533960
EAN-number	4002516802327
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Seinale kinnitav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 29
Disain	
Servmine õhu väljatõmme	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Jah
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
ComfortControl	•
Kasutamine	ComfortControl
Sisse- / väljalülitusnupp	•
Võimendusastmed	1
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	B
Aastane energiakulu (kWh/a)	72,3
Äratõmbetõhususe klass	B
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	D
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv × W	1 × 3,2 W
Valgustugevus (lx)	300 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	215
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	315
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	415

DAH 2960 Escala

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

Con@ctivity ning mugav ja nutikas puutejuhtimine



EAN: 4002516802327 / Materjali number: 12533960 /

Vana materjali number: 28H2960BD

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	675
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	41,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	65,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	27,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	33,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	51,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	190
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	280
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	380
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	575
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	47,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	54,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	60,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	33,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	40,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	46,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	830–1210
Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm	443
Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	830
Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	1210
Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	443
Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	443
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	898
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	443
Netokaal (kg)	18,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	388
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,3
Ohutuspistik	•

DAH 2960 Escala

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

Con@ctivity ning mugav ja nutikas puutejuhtimine



EAN: 4002516802327 / Materjali number: 12533960 /



Vana materjali number: 28H2960BD

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
Koguvõimsus (kW)	0,20
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeühendus üleval	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Kaasasolevad tarvikud	
Tagasilöögiklapp	•

DAH 2960 Escala

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

Con@ctivity ning mugav ja nutikas puutejuhtimine



DAH2960 Installation drawings