

CVA 7440

Integreeritud täisautomaatne kohvimasin

kombineeritav disain patenteeritud "CupSensoriga" ülimaks kohvinaudinguks.



- Andurjuhtimisega suur tekstiekraan – "DirectSensor"
- Täiuslikult paigutatud: tänu patenditud "CupSensorile"
- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – "OneTouch for Two"
- Alati värskelt jahvatatud – "AromaticSystemFresh"
- Võõrustage mugavalt – suuremate koguste jaoks kannufunktsioon

EAN: 4002516826378 / Materjali number: 12642470 /

Vana materjali number: 29744050DX

Üldine teave	
Mudelitähis	CVA 7440
Tootja materjali number	12642470
EAN-number	4002516826378
Turundusklass	Gold
Tüüp ja disain	
Integreeritav osüsteemiga kohvautomaat	•
Värv	Pärljasbeež
"VitrLine"	•
"ArtLine"	•
Naudingueelised	
"AromaticSystemFresh"	•
Valmistusviis "OneTouch"	•
Valmistusviis "OneTouch for Two"	•
"DoubleShot"	•
Programmeeritavad kasutajaprofiilid	10
Koonusveski maitse säilitamiseks	•
Reguleeritav jahvatusaste	•
Programmeeritav jahvatuskogus	•
Programmeeritav veekogus	•
Programmeeritav veetemperatuur	•
Programmeeritav piimakogus	•
Programmeeritav piimavahukogus	•
Programmeeritav eelniisutus	•
"TeaTimer"	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Ekraan	DirectSensor
"CupSensor"	•
"PerformanceMode"	•
Piimanõu "EasyClick"	•
"ComfortDoor"	•
Peidetud käepide	•
"BrilliantLight"	•
Eksperdirežiim	•
"MultiLingua"	•
Kohviubade sortide arv	1
Kohviubade lahtrite arv	2
Kohviubade lahtri A mahutavus (g)	300
Kohviubade lahtri B mahutavus (g)	300
Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g)	600
Eemaldatavad kohviubade lahtrid	•
Veepaagi mahutavus (l)	2,7
Piimanõu mahutavus (l)	0,7
Jäätianuma mahutavus (tk)	17
Tilgavanni mahutavus (l)	1,6
Kergesti ligipääsetav toitepaak	•
Kellaaja kuvamine	•

CVA 7440

Integreeritud täisautomaatne kohvimasin

kombineeritav disain patenteeritud "CupSensoriga" ülimaks kohvinaudinguks.



EAN: 4002516826378 / Materjali number: 12642470 /

Vana materjali number: 29744050DX

Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Programmeeritav sisselülituse aeg	•
Programmeeritav väljalülituse aeg	•
Programmeeritav ooterežiimi aeg	•
Individaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Töuketeavitused	•
Smart Extras	
BaristaAssistant	•
Kasutajaprofiilid	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Joogid	
Valitavad joogikogused ml-tes	20-300
Ristretto, tavaline	•
Ristretto, topelt	•
Espresso, tavaline	•
Espresso, topelt	•
Kohv, tavaline	•
Kohv, topelt	•
Pikk kohv, tavaline	•
Pikk kohv, topelt	•
Cappuccino, tavaline	•
Kuum piim, tavaline	•
Kuum piim, topelt	•
Piimavaht, tavaline	•
Piimavaht, topelt	•
Espresso macchiato, tavaline	•
Espresso macchiato, topelt	•
Cappuccino italiano, tavaline	•
Cappuccino italiano, topelt	•
Flat white, tavaline	•
Flat white, topelt	•
Café au lait, tavaline	•
Café au lait, topelt	•
Caffè latte, tavaline	•
Caffè latte, topelt	•
Caffè americano, tavaline	•
Caffè americano, topelt	•
Long black, tavaline	•
Long black, topelt	•
Soe vesi, tavaline	•
Soe vesi, topelt	•
Kuum vesi, tavaline	•
Kuum vesi, topelt	•

CVA 7440

Integreeritud täisautomaatne kohvmasin

kombineeritav disain patenteeritud "CupSensoriga" ülimaks kohvinaudinguks.

EAN: 4002516826378 / Materjali number: 12642470 /

Vana materjali number: 29744050DX

Must tee, tavaline	•
Must tee, topelt	•
Ürditee, tavaline	•
Ürditee, topelt	•
Puuviljatee, tavaline	•
Puuviljatee, topelt	•
Roheline tee, tavaline	•
Roheline tee, topelt	•
Valge tee, tavaline	•
Valge tee, topelt	•
Matcha-tee, tavaline	•
Matcha-tee, topelt	•
Chai latte, tavaline	•
Chai latte, topelt	•
Kohvikann	•
Teekann	•
Cappuccino, topelt	•
Latte macchiato, topelt	•
Latte macchiato, tavaline	•
Tõhusus	
Võimalus lülitada energiasäästlikule "Eco"-režiimile	•
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,3
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	20
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	20
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	20
Hooldusmugavus	
Katlakivi eemaldamine käsitsi	•
Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist	•
Mugavad puhastusprogrammid	•
Automaatne loputusfunktsioon	•
"ComfortClean"	•
Eemaldatav piimavoolik	•
Eemaldatav kohvipress	•
Veekaredus seadistatav	•
Ohutus	
Kasutuslukk	•
Tehnilised andmed	
Niši minimaalne laius (mm)	560
Niši maksimaalne laius (mm)	568
Niši minimaalne kõrgus (mm)	450
Niši maksimaalne kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	500
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	16,5
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	4,0
Seadme laius (mm)	595
Seadme kõrgus (mm)	455
Seadme sügavus (mm)	475

CVA 7440

Integreeritud täisautomaatne kohvimasin

kombineeritav disain patenteeritud "CupSensoriga" ülimaks kohvinaudinguks.



EAN: 4002516826378 / Materjali number: 12642470 /

Vana materjali number: 29744050DX

Sügavus avatud uksega (cm)	108,0
Koguvõimsus (kW)	1,45
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0

Kaasasolevad tarvikud

Klaasist piimanõu

•

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portuguese, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


CVA 7440

Integreeritud täisautomaatne kohvimasin


kombineeritav disain patenteeritud "CupSensoriga" ülimaks kohvinaudinguks.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)