

CVA 7845

Integreeritav kohviautomaat funktsiooniga "DirectWater"
 kombineeritav disain "CoffeSelecti" ja "AutoDescal" ülimatele nõudmistele.



- Lähenedamisanduriga suur puuteekraan – "M Touch" + "MotionReact"
- Individuaalne nauding – kolme kohviubade lahtriga "CoffeSelect"
- Parim hooldus täiesti automaatselt – "AutoDescal" ja "AutClean"
- Täiuslikult paigutatud: tänu patenditud "CupSensorile"
- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – "OneTouch for Two"

EAN: 4002516831440 / Materjali number: 12649820 /
 Vana materjali number: 29784550DX

Üldine teave	
Mudelitähis	CVA 7845
Tootja materjali number	12649820
EAN-number	4002516831440
Turundusklass	Diamond
Tüüp ja disain	
Integreeritav osüsteemiga kohviautomaat	•
Värv	Pärljasbeež
"VetroLine"	•
"ArtLine"	•
Naudingueelised	
"AromaticSystemFresh"	•
"CoffeSelect"	•
Valmistusviis "OneTouch"	•
Valmistusviis "OneTouch for Two"	•
"DoubleShot"	•
Programmeeritavad kasutajaprofiilid	10
Koonusveski maitse säilitamiseks	•
Reguleeritav jahvatusaste	•
Programmeeritav jahvatuskogus	•
Programmeeritav veekogus	•
Programmeeritav veetemperatuur	•
Programmeeritav piimakogus	•
Programmeeritav piimavahukogus	•
Programmeeritav eelniisutus	•
"TeaTimer"	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Ekraan	M Touch
"MotionReact": lähenemisel süttib valgusti	•
"MotionReact": lähenemisel süttib ekraan	•
"CupSensor"	•
"PerformanceMode"	•
Piimanõu "EasyClick"	•
"DirectWater"	•
"ComfortDoor"	•
Peidetud käepide	•
"BrilliantLight"	•
Kohvipressi valgustus	•
Eksperdirežiim	•
"MultiLingua"	•
"MyMiele"	•
Abifunktsioon	•
Kohviubade sortide arv	3
Kohviubade lahtrite arv	3
Kohviubade lahtri A mahutavus (g)	150
Kohviubade lahtri B mahutavus (g)	300
Kohviubade lahtri C mahutavus (g)	150

CVA 7845

Integreeritav kohviautomaat funktsiooniga “DirectWater”

kombineeritav disain “CoffeSelecti” ja “AutoDescal'iga” ülimatele nõudmistele.



EAN: 4002516831440 / Materjali number: 12649820 /

Vana materjali number: 29784550DX

Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g)	600
Eemaldatavad kohviubade lahtrid	•
Veepaagi mahutavus (l)	2,7
Piimanõu mahutavus (l)	0,7
Jäägianuma mahutavus (tk)	17
Tilgavanni mahutavus (l)	1,6
Kergesti ligipääsetav toitepaak	•
Kellaaja kuvamine	•
Kellaaja sünkroonimine	•
Kuupäevanäidik	•
Programmeeritav sisselülituse aeg	•
Programmeeritav väljalülituse aeg	•
Programmeeritav ooterežiimi aeg	•
Individuaalsed seadistused	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Smart Extras	
BaristaAssistant	•
Kasutajaprofiilid	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Joogid	
Valitavad joogikogused ml-tes	20-300
Ristretto, tavaline	•
Ristretto, topelt	•
Espresso, tavaline	•
Espresso, topelt	•
Kohv, tavaline	•
Kohv, topelt	•
Pikk kohv, tavaline	•
Pikk kohv, topelt	•
Cappuccino, tavaline	•
Kuum piim, tavaline	•
Kuum piim, topelt	•
Piimavaht, tavaline	•
Piimavaht, topelt	•
Espresso macchiato, tavaline	•
Espresso macchiato, topelt	•
Cappuccino italiano, tavaline	•
Cappuccino italiano, topelt	•
Flat white, tavaline	•
Flat white, topelt	•
Café au lait, tavaline	•
Café au lait, topelt	•
Caffè latte, tavaline	•
Caffè latte, topelt	•

CVA 7845

Integreeritav kohviautomaat funktsiooniga "DirectWater"

kombineeritav disain "CoffeSelecti" ja "AutoDescal" ülimatele nõudmistele.

EAN: 4002516831440 / Materjali number: 12649820 /

Vana materjali number: 29784550DX

Caffè americano, tavaline	•
Caffè americano, topelt	•
Long black, tavaline	•
Long black, topelt	•
Soe vesi, tavaline	•
Soe vesi, topelt	•
Kuum vesi, tavaline	•
Kuum vesi, topelt	•
Must tee, tavaline	•
Must tee, topelt	•
Ürditee, tavaline	•
Ürditee, topelt	•
Puuviljatee, tavaline	•
Puuviljatee, topelt	•
Roheline tee, tavaline	•
Roheline tee, topelt	•
Valge tee, tavaline	•
Valge tee, topelt	•
Matcha-tee, tavaline	•
Matcha-tee, topelt	•
Chai latte, tavaline	•
Chai latte, topelt	•
Kohvikann	•
Teekann	•
Cappuccino, topelt	•
Latte macchiato, topelt	•
Latte macchiato, tavaline	•
Tõhusus	
Võimalus lülitada energiasäästlikule "Eco"-režiimile	•
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,3
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	20
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	20
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	20
Hooldusmugavus	
"AutoDescal"	•
Katlakivi eemaldamine käsitsi	•
"AutoClean"	•
Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist	•
Mugavad puhastusprogrammid	•
Automaatne loputusfunktsioon	•
"ComfortClean"	•
Eemaldatav piimavoolik	•
Eemaldatav kohvipress	•
Veekaredus seadistatav	•
Ohutus	
Kasutuslukk	•

CVA 7845

Integreeritav kohviautomaat funktsiooniga "DirectWater"

kombineeritav disain "CoffeSelecti" ja "AutoDescal'iga" ülimatele nõudmistele.



EAN: 4002516831440 / Materjali number: 12649820 /

Vana materjali number: 29784550DX

Tehnilised andmed	
Niši minimaalne laius (mm)	560
Niši maksimaalne laius (mm)	568
Niši minimaalne kõrgus (mm)	450
Niši maksimaalne kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	16,5
Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm)	4,0
Seadme laius (mm)	595
Seadme kõrgus (mm)	455
Seadme sügavus (mm)	475
Sügavus avatud uksega (cm)	108,0
Koguvõimsus (kW)	1,45
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Vee sissevõtuvooliku pikkus (m)	1,5
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0

Saadaolevad ekraanikeeled


MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled

? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), suomi,
 français, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 portugûês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


CVA 7845

Integreeritav kohviautomaat funktsiooniga "DirectWater"


kombineeritav disain "CoffeSelecti" ja "AutoDescalca" ülimatele nõudmistele.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)