


TQ 1000 WP Nova Edition
T2 soojuspumbaga kuivatid
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- QuickPowerDryga kuivatate pesu vaid 49 minutiga**
- Tänu WoolDryle kuivatatakse teie villaseid tekstiile õrnalt masinas
- SteamCare vähendab triikimisaega kuni 50% võrra ja värskendab teie rõivaid
- Suur värviline M Touch Pro ekraan muudab juhtimise eriti mugavaks

* Kuivatite sarja T1/T2 arendusetapis testis Miele mudeleid ja põhikomponente eri programmidega 5000 kuivatustsükliga (= 5 kuivatustsükli nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutusega ei ole garanteeritud. Lisateave: miele.com/20years

** Tööaeg võib täitekogusest olenevalt erineda. Aeg mõõdetuna 4 kg kergesti hooldatava, 30% jääniiskusega pesu kohta.


EAN: 4002516863762 / Materjali number: 12708640 /
Vana materjali number: 12Q10001EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TQ 1000 WP Nova Edition
Tootja materjali number	12708640
EAN-number	4002516863762
Turundusklass	Diamond
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul
Konstruktsioon	
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Ukse disain	Klaasuks, BlackEffect
Paneeli variant	Klaas, kaldus
Juhtimine	Puutenupp
Ekraan	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos2"	•
PowerDry	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•
HygieneDry	•
Õrn kangahooldus	
"SilenceDrum"	•
Täitekogus (kg)	9
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Kellaaja kuvamine	•
Käimasoleva programmietapi näit	Jah
Info	•
Lemmikprogrammid	•
Trumli valgustus	LED
MultiLingua	•
Helipakett tagab minimaalse mürataseme	•
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
ComfortOpen	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Wash2Dry	•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 soojuspumbaga kuivatid

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516863762 / Materjali number: 12708640 /

Vana materjali number: 12Q10001EU1

AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Remonditavusklass (A–E)	A
Tarbimise prognoos	•
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiaetõhususklass (A–G)	B
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	94
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	92
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A)re 1 pW)	60
Õhus leviva müra klass (A–D)	A
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	231
Kuivatusprogrammid	
Automaatika	•
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Siidi viimistlus	•
Villaste esemete viimistlus	•
Villane	•
Ekspress	•
Teksad	•
Ülerõivad	•
Impregneerimine	•
Spordiriided	•
Külm tuulutus	•
Soe tuulutus	•
Korviprogramm	•
Silumine	•
Voodipesu	•
Päevasärgid / pluusid	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Udusuled / tekid	•
DryFresh	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•

TQ 1000 WP Nova Edition

T2 soojuspumbaga kuivatid


9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry

EAN: 4002516863762 / Materjali number: 12708640 /

Vana materjali number: 12Q10001EU1

Eriti õrn	•
Sumisti	•
Kiir	•
“SingleDry”	•
“DryCare 40”	•
Lemmikud	•
AddProgrammes	•
Energia säästmise	•
Eeltriikimine	•
Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
Lapselukk	•
PIN-kood	•
Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K × L × S) (mm)	850 x 596 x 644
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	644
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1115
Kaal (kg)	55
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	1,45
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,44
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•

TQ 1000 WP Nova Edition
T2 soojuspumbaga kuivatid
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516863762 / Materjali number: 12708640 /
Vana materjali number: 12Q10001EU1

Saadaolevad ekraanikeeled


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???,
български, ??, ??
??, deutsch, dansk,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
eesti, suomi, français (CA),
français (FR), ελληνικά,
italiano, ???, Қазақ,
??? , hrvatski, latviesu,
lietuviu, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


TQ 1000 WP Nova Edition
T2 soojuspumbaga kuivatid
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm