

TWC640WP 8kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- Soojuspumba tehnoloogia – madal tarbimine, õrn kuivatus
- -
- Teie kuivati täielik juhtimine rakendusega Miele@home**
- DryProtect tagab suure jõudluse kuivati kogu kasutusea jooksul***

* During the development phase of the T1 / T2 tumble dryer series, Miele tested models and core components in 5000 drying cycles (= 5 drying cycles per week for 50 weeks per year) in various programmes. Lisateave: miele.com/20years

** See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitika nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakumist igal ajal muuta või see lõpetada.

*** Filtreerimissüsteemi patent EP 2 455 537

EAN: 4002516874928 / Materjali number: 12729630 / Vana materjali number: 12WC6402EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TWC640WP 8kg
Tootja materjali number	12729630
EAN-number	4002516874928
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul, Muudetava avamissuunaga
Konstruktsioon	
Tootemark	T1 White Edition
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Paneeli värv	Lootosvalge
Ukse disain	Obsidiaanmust valge raamiga
Pöördnupu värv	Lootosvalge
Paneeli variant	5° nurga all
Juhtimine	Pöördnupp
Ekraan	DirectSensor, valge, 7-segmendiline
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos"	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•
Õrn kangahooldus	
Säästev trummel	•
Täitekogus (kg)	8
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Käimasoleva programmietapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•

TWC640WP 8kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos



EAN: 4002516874928 / Materjali number: 12729630 /

Vana materjali number: 12WC6402EU1

Smart Home Integration

Tõhusus	•
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A–G)	C
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	95
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	95
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A)re 1 pW)	64
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	170
Kuivatuseprogrammid	
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Päevasärgid	•
Villaste esemete viimistlus	•
Ekspress	•
Impregneerimine	•
Voodipesu	•
Soe tuulutus / “DryFresh”	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•
Eriti õrn	•
Sumisti	•
Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
PIN-kood	•
Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Optiline liides	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K × L × S) (mm)	850 x 596 x 643
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	643
Kaal (kg)	54
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	1,10
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•

TWC640WP 8kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos



EAN: 4002516874928 / Materjali number: 12729630 /


Vana materjali number: 12WC6402EU1

Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,42
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•


TWC640WP 8kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm