

TSA523WP 8kg Active

T1 soojuspumbaga kuivatid:

8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- Soojuspumba tehnoloogia – madal tarbimine, õrn kuivatus
- -
- DryProtect tagab suure jõudluse kuivati kogu kasutusea jooksul**
- FragranceDos tagab, et teie pesu lõhnab pärast kuivatamist värselt***

* Kuivatite sarja T1/T2 arendusetapis testis Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5000 kuivatustsükliga (= 5 kuivatustsükli nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutusega ei ole garanteeritud. Lisateave: miele.com/20years

** Filtreerimissüsteemi patent EP 2 455 537

*** Patent EP 2 431 516

EAN: 4002516871699 / Materjali number: 12729640 /

Vana materjali number: 12SA5232EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TSA523WP 8kg Active
Tootja materjali number	12729640
EAN-number	4002516871699
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul, Muudetava avanemissuunaga
Konstruktsioon	
Tootemark	T1 White Edition
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Paneeli värv	Lootosvalge
Ukse disain	Valge
Pöördnupu värv	Lootosvalge
Paneeli variant	5° nurga all
Juhtimine	Pöördnupp
Ekraan	EasyControl, kollane
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos"	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•
Õrn kangahooldus	
Säästev trummel	•
Täitekogus (kg)	8
Kasutusmugavus	
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Käimasoleva programmietapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Tõhusus	
Remonditavusklass (A–E)	A
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A–G)	C
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	95
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis "ECO kapikuiu" (kWh)	95

TSA523WP 8kg Active

T1 soojuspumbaga kuivatid:

8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos



EAN: 4002516871699 / Materjali number: 12729640 /

Vana materjali number: 12SA5232EU1

Õhus leviva müra tase tavaprogrammis "ECO kapikuiv" (db(A)re 1 pW) 64

Õhus leviva müra klass (A–D) B

Programmi "ECO kapikuiv" tööaeg (min) 170

Kuivatusprogrammid

Puuvillane

•

ECO

•

Kergesti hooldatav

•

Õrn pesu

•

Päevasärgid

•

Villaste esemete viimistlus

•

Ekspress

•

Teksad

•

Impregneerimine

•

Eeltriikimine

•

Voodipesu

•

Soe tuulutus / "DryFresh"

•

Kuivatamise lisafunktsioonid

Kortsumiskaitse

•

Eriti õrn

•

Sumisti

•

Kvaliteet

Pehmed haaratsid

•

Ohutus

PIN-kood

•

Mahuti tühjendamise märgutuli

•

Filtri puhastamise näidik

•

Optiline liides

•

Tehnilised andmed

Mõõtmed (mm) (laius)

596

Mõõtmed (K x L x S) (mm)

850 x 596 x 655

Mõõtmed (mm) (kõrgus)

850

Mõõtmed (mm) (sügavus)

655

Kaal (kg)

52

Pinge (V)

220 - 240

Kaitse (A)

10

Sagedus (Hz)

50

Koguvõimsus (kW)

1,10

Elektrijuhtme pikkus (m)

2,0

Hermeetiliselt suletud

•

Külmaaine tüüp

R290

Külmaaine kogus (kg)

0,14

Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO₂ e)

3

Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO₂ e)

0,42

Valgusti vahetamine

Teenindus

Kaasasolevad tarvikud

Lõhnepudel

•


Vautšer teise lõhnepudeli jaoks

•


TSA523WP 8kg Active

T1 soojuspumbaga kuivatid:


8 kg | EasyControl | DryProtect tehnoloogia | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm