

TWH780WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- Soojuspumba tehnoloogia – madal tarbimine, õrn kuivatus
- SilenceDrum** vähendab müra oluliselt vaiksema kuivatamise heaks
- Säästke aega sorteerimisel; DryCare 40 on täiuslik 40 °C pesule***
- HygieneDry eemaldab kuni 99,99% bakteritest* ja 99,9% viirustest****

* Kuivatite sarja T1/T2 arendusetapis testis Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5000 kuivatustsükliga (= 5 kuivatustsükli nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutusiga ei ole garanteeritud. Lisateave: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** Patent EP 4 163 433

*** Ei sobi villasele ega siidile.

**** Katse bakteritega *Bacillus subtilis* ja *Saccharomyces cerevisiae* tehti kuivusastmel HygieneDry poole täitekogusega. Meetodi kirjelduse leiata järgmiselt lingilt: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>

EAN: 4002516874812 / Materjali number: 12729690 /

Vana materjali number: 12WH7802EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TWH780WP 9kg
Tootja materjali number	12729690
EAN-number	4002516874812
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Virnatatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul, Muudetava avamissuunaga
Konstruktsioon	
Tootemark	T1 White Edition
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Paneeli värv	Lootosvalge
Ukse disain	Obsidiaanmust kroomraamiga
Pöördnupu värv	Lootosvalge / kroomraam
Paneeli variant	5° nurga all
Juhtimine	Pöördnupp
Ekraan	DirectSensor, valge, 7-segmendiline
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos2"	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•
HygieneDry	•
Õrn kangahooldus	
"SilenceDrum"	•
Täitekogus (kg)	9
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Käimasoleva programmietapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
Helipakett tagab minimaalse mürataseme	•
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•

TWH780WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516874812 / Materjali number: 12729690 /

Vana materjali number: 12WH7802EU1

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Remonditavusklass (A–E)	A
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiaetõhususklass (A–G)	C
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	94
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	101
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A)re 1 pW)	62
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	184
Kuivatamisprogrammid	
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Päevasärgid	•
Villaste esemete viimistlus	•
Ekspress	•
Impregneerimine	•
Voodipesu	•
Soe tuulutus / “DryFresh”	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•
Sumisti	•
“DryCare 40”	•
Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
PIN-kood	•
Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Optiline liides	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K × L × S) (mm)	850 x 596 x 643
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	643
Kaal (kg)	55
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50

TWH780WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516874812 / Materjali number: 12729690 /


Vana materjali number: 12WH7802EU1

Koguvõimsus (kW)	1,10
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,42
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•


TWH780WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm