

TEH795WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- Soojuspumba tehnoloogia – madal tarbimine, õrn kuivatus
- SilenceDrum** vähendab müra oluliselt vaiksema kuivatamise heaks
- Säästke aega sorteerimisel; DryCare 40 on täiuslik 40 °C pesule***
- -

* Kuivatite sarja T1/T2 arendusetapis testis Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5000 kuivatustsükliga (= 5 kuivatustsükli nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutamisega ei ole garanteeritud. Lisateave: miele.com/20years

** Patent EP 4 163 433

*** Ei sobi villasele ega siidile.

EAN: 4002516871880 / Materjali number: 12729730 /

Vana materjali number: 12EH7952EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TEH795WP 9kg
Tootja materjali number	12729730
EAN-number	4002516871880
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul
Konstruktsioon	
Tootemark	T1 Chrome Edition
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Paneeli värv	Lootosvalge
Pöödnupu värv	Lootosvalge / kroomraam
Paneeli variant	Kaldne
Juhtimine	Pöödnupp
Ekraan	DirectSensor, valge, 7-segmendiline
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos2"	•
Intelligentne trumli tagurpidi pööreline	•
HygieneDry	•
Õrn kangahooldus	
"SilenceDrum"	•
Täitekogus (kg)	9
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Käimasoleva programmietapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
Helipakett tagab minimaalse mürataseme	•
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•

TEH795WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Materjali number: 12729730 /

Vana materjali number: 12EH7952EU1

Tõhusus	
Remonditavusklass (A–E)	A
DryProtect	•
Hooldusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A–G)	C
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	94
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	101
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A)re 1 pW)	62
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	184
Kuivatatusprogrammid	
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Päevasärgid	•
Villaste esemete viimistlus	•
Ekspress	•
Impregneerimine	•
Voodipesu	•
Soe tuulutus / “DryFresh”	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•
Sumisti	•
“DryCare 40”	•
Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
PIN-kood	•
Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Optiline liides	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K × L × S) (mm)	850 x 596 x 636
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	636
Kaal (kg)	55
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	1,10
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•

TEH795WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516871880 / Materjali number: 12729730 /


Vana materjali number: 12EH7952EU1

Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,42
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•


TEH795WP 9kg

T1 soojuspumbaga kuivatid:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm