

DAH 4980 Sienna

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

eriti vaikse mürataseme ja elegantse pärlibeeži klaaspaneeliga



- Miele kõige vaiksem kaldõhupuhasti, müratase vaid 50 dB*
- Ühenduse loomine Con@ctivity ja Miele@home'iga
- Efektivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Kõrge, esipaneeli laius 898 mm
- Täiuslik kooslus – sama värvi klaaspaneel ja õhupuhasti korpus

* väljatõmberežiimiga, aste 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi

EAN: 4002516866442 / Materjali number: 12744430 /
Vana materjali number: 28H4980ED

Üldine teave	
Mudelitähis	DAH 4980 Sienna
Tootja materjali number	12744430
EAN-number	4002516866442
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Seinale kinnitav õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Pärljasbeež
Tõõrežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 29
Disain	
Servmine õhu väljatõmme	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Isikupärastatud
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
SmartControl White	•
Kasutamine	SmartControl White
Sisse- / väljalülitusnupp	•
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
"Silence"-pakett	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A++
"PoweManagement"-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	28,2
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	D
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv x W	1 x 3,2 W
Valgustugevus (lx)	260 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin

DAH 4980 Sienna

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

eriti vaikse mürataseme ja elegantse pärlibeeži klaaspaneeliga



EAN: 4002516866442 / Materjali number: 12744430 /

Vana materjali number: 28H4980ED

Valgustugevuse reguleerimise funktsioon

•

Ventilaator

Kahepoolse tõmbega ventilaator

•

Väljatõmme

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	215
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	315
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	415
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	660
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	875
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	38,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	45,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	50,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	61,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	68,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	24,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	31,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	36,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	47,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	54,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	175
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	275
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	430
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	625
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	720
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	46,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	64,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	73,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	76,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	32,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	50,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	59,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	62,0

DAH 4980 Sienna

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

eriti vaikse mürataseme ja elegantse pärlibeeži klaaspaneeliga



EAN: 4002516866442 / Materjali number: 12744430 /

Vana materjali number: 28H4980ED

Ohutus

Turvaväljalülitus

•

Üheleheline turvaklaas (ESG)

•

Tehnilised andmed

Õhupuhasti kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 830–1210

Kogukõrgus pöördõhurežiimiga õhupuhastite puhul, mm 420

Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 830

Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) 1210

Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm) 420

Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm) 420

Õhupuhasti korpuse laius (mm) 898

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) 420

Netokaal (kg) 18,0

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) 381

Elektrijuhtme pikkus (m) 1,3

Ohutuspistik

•

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm 450

Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm 650

Koguvõimsus (kW) 0,22

Pinge (V) 230

Kaitse (A) 10

Faaside arv 1

Sagedus (Hz) 50

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval

•

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) 150

Kaasasolevad tarvikud



Tagsilöögiklapp

•

DAH 4980 Sienna

Seinale kinn. dekoratiivne õhupuhasti

eriti vaikse mürataseme ja elegantse pärlibeeži klaaspaneeliga



DAH4970, DAH4980 Installation drawings