

DAE 1530

Ekstraktoriseade

“EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks



- Paindlik disain – 532 mm 532 mm laiune ja täisintegreeritav
- Võimas – 415 m³/h kõrgeimal astmel
- Ühtlane valgustus tänu LED-liistule
- Efektne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter
- Turvaline ja lihtne puhastada tänu Miele CleanCoverile

EAN: 4002516872016 / Materjali number: 12760940 /
Vana materjali number: 28E1530SD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAE 1530
Tootja materjali number	12760940
EAN-number	4002516872016
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Ventilaatorimoodul	•
Tüüp ja disain	
Värv	Roostevaba teras
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 150,DUU 151
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 32-P
Kasutusmugavus	
Elektrooniline juhtimine	•
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
EasySwitch	•
Kasutamine	EasySwitch
Võimendusastmed	1
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	B
Aastane energiakulu (kWh/a)	72,2
Äratõmbetõhususe klass	B
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	1
Valgustus	
Arv x W	1 x 3,2 W
Valgustugevus (lx)	360 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Ventilaator	
Ventilaatorite arv	1
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	215
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	315
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	415
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	675
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	45,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	48,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	53,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	65,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	30,0

DAE 1530

Ekstraktoriseade

“EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks



EAN: 4002516872016 / Materjali number: 12760940 /

Vana materjali number: 28E1530SD

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	34,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	39,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	51,0
--	------

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi	200
---	-----

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi	295
---	-----

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	395
--	-----

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi	630
--	-----

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	46,0
---	------

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	53,0
---	------

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	59,0
--	------

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
--	------

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	32,0
---	------

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	39,0
---	------

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	45,0
--	------

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
--	------

Ohutus

Turvaväljalülitus	•
-------------------	---

Tehnilised andmed

Õhupuhasti korpuse laius (mm)	532
-------------------------------	-----

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	50
--------------------------------	----

Netokaal (kg)	9,0
---------------	-----

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	372
---------------------------------	-----

Elektrijuhtme pikkus (m)	1,5
--------------------------	-----

Ohutuspistik	•
--------------	---

Minimaalne kõrgus elektriliste pliidiplaatide kohal, mm	450
---	-----

Minimaalne ohutu vahemaa gaasipliidiplaatide kohal (koguvõimsus kuni 12,6 kW; põleti ≤ 4,5 kW), mm	650
--	-----

Koguvõimsus (kW)	0,20
------------------	------

Pinge (V)	230
-----------	-----

Kaitse (A)	10
------------	----

Faaside arv	1
-------------	---

Sagedus (Hz)	50
--------------	----

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeühendus üleval	•
--------------------------	---

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
--------------------------------	-----


Kaasasolevad tarvikud

Tagasilöögiklapp	•
------------------	---

DAE 1530

Ekstraktorseade

“EasySwitch”-juhtimisega mugavaks kasutamiseks



DAE1530, DAE1535 Installation drawing