

KFMC 3844 R

MasterCool-külmik + sügavkülmik

MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Kuni viis korda kauem värsked toiduained – MasterFresh Pro
- -
- Kuni 95% vähem lõhnu – tänu Longlife AirClean Systemile
- Jääkuubikud külmadele jookidele – IceMaker
- Praktiline valgustus elegantsete LEDidega – BrilliantLight Pro

EAN: 4002516914471 / Materjali number: 12866610 /
Vana materjali number: 38384400D

Üldine teave	
Mudelitähis	KFMC 3844 R
Tootja materjali number	12866610
EAN-number	4002516914471
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
“Side-by-Side”-paigaldus	•
Disain	
Valgustus	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Kaamerad külmikus	3
Värskussüsteem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Süsteem Longlife AirClean	•
“DynaCool”	•
“NoFrost”	•
“DuplexCool Pro”	•
“SoftClose”	•
“SelfClose”	•
Värskes vee ühendusega IceMakerite arv	1
Värskes vee ühendusega “IceMaker”	•
“Push2open”	•
“FullAccess”	•
“EasyClean”	•
“MaxLoad”-hing	•
Smart Extras	
Tõuketeavitused	•
Jahutamissooand	•
Jahutusrežiimid	•
IceMaker	•
FoodView	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Juhtimine	
Käsitsemine	M Touch Pro
Kraaditõpsusega seadistus	Külmiku ja sügavkülmiku temperatuur
Jahutus- ja külmutustsooni temperatuuri üksteisest sõltumatu reguleerimine	•

KFMC 3844 R

MasterCool-külmik + sügavkülmik

MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914471 / Materjali number: 12866610 /

Vana materjali number: 38384400D

SuperCool&AirClean	•
“SuperFrost”	•
Temperatuuritsoonide arv	3
Sabatirežiim	•
“Holiday”-režiim	•
ECO-režiim	•
QuickIce	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
Reguleeritava kõrgusega täispikad turvaklaasist riiulid	1
Reguleeritava kõrgusega poolpikad turvaklaasist riiulid	2
VeggieBoxide arv	1
Värskussahtlite arv	2
Uksesisene riiul konservide jaoks	2
Uksesisene riiul pudelite jaoks	1
Sügavkülmik / külmutustsoon	
Külmutuskorvide arv	3
neist teleskoopsiinidel	2
Tõhusus	
Energiaühuse klass (A–G)	D
Aastane energiakulu (kWh)	280,00
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,76
Ohutus	
Pritsmekindlad klaasriiulid	•
Akustiline uksealarm	•
Külmutusosa akustiline temperatuurialarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	914
Niši max laius (mm)	914
Niši min kõrgus (mm)	2134
Niši max kõrgus (mm)	2134
Niši sügavus (mm)	635
Seadme laius (mm)	895
Seadme kõrgus (mm)	2123
Seadme sügavus (mm)	608
Kaal (kg)	229,0
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	47
Külmutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	14
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	382
sh “PerfectFresh”-tsoon (l)	60
Neljatärniline külmutustsoon (l)	197
Kogu kasulik maht (l)	579
Säilitusaeg tõrke korral (h)	19
Külmutusvõime (kg/24 h)	14,00
Õhus leviva müra klass (A–D)	C
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	39
Voolutarve milliamprites (mA)	3000

KFMC 3844 R

MasterCool-külmik + sügavkülmik

MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914471 / Materjali number: 12866610 /

Vana materjali number: 38384400D

Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	3,0
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Longlife AirCleani filter	•
Veefilter	•
Jäähühvel	•

Saadaolevad ekraanikeeled


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???,
 български, ??, ???
 ?, deutsch, dansk, english,
 english (AU), english (CA),
 english (GB), english (US),
 eesti, suomi, français,
 français (CA), français (FR),
 ελληνικά, italiano, ???,
 Қазақ, ???, hrvatski,
 latviesu, lietuviu, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


KFMC 3844 R

MasterCool-külmik + sügavkülmik


MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view