

KFMC 3844 L

MasterCool-külmik + sügavkülmik

MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Kuni viis korda kauem värsked toiduained – MasterFresh Pro
- -
- Kuni 95% vähem lõhnu – tänu Longlife AirClean Systemile
- Jääkuubikud külmadele jookidele – IceMaker
- Praktiline valgustus elegantsete LEDidega – BrilliantLight Pro

EAN: 4002516914549 / Materjali number: 12866680 /  
Vana materjali number: 38384410D

| Üldine teave                                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mudelitähis                                                                | KFMC 3844 L                            |
| Tootja materjali number                                                    | 12866680                               |
| EAN-number                                                                 | 4002516914549                          |
| Turundusklass                                                              | Diamond                                |
| Seadme kategooria                                                          |                                        |
| Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon                                      | •                                      |
| Tüüp                                                                       |                                        |
| Sisseehitatud seade                                                        | •                                      |
| Sisseehitatav integreeritud seade                                          | •                                      |
| Ukse avanemissuund                                                         | vasakul                                |
| Vahetatav ukse avanemissuund                                               | •                                      |
| “Side-by-Side”-paigaldus                                                   | •                                      |
| Disain                                                                     |                                        |
| Valgustus                                                                  | BrilliantLight Pro                     |
| SmartLight                                                                 | •                                      |
| Kasutusmugavus                                                             |                                        |
| “Miele@home'i” võrku ühendamine                                            | •                                      |
| Kaamerad külmikus                                                          | 3                                      |
| Värskussüsteem                                                             | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Süsteem Longlife AirClean                                                  | •                                      |
| “DynaCool”                                                                 | •                                      |
| “NoFrost”                                                                  | •                                      |
| “DuplexCool Pro”                                                           | •                                      |
| “SoftClose”                                                                | •                                      |
| “SelfClose”                                                                | •                                      |
| Värske vee ühendusega IceMakerite arv                                      | 1                                      |
| Värske vee ühendusega “IceMaker”                                           | •                                      |
| “Push2open”                                                                | •                                      |
| “FullAccess”                                                               | •                                      |
| “EasyClean”                                                                | •                                      |
| “MaxLoad”-hing                                                             | •                                      |
| Smart Extras                                                               |                                        |
| Tõuketeavitused                                                            | •                                      |
| Jahutamissooanded                                                          | •                                      |
| Jahutusrežiimid                                                            | •                                      |
| IceMaker                                                                   | •                                      |
| FoodView                                                                   | •                                      |
| Smart Extras                                                               |                                        |
| RemoteUpdate                                                               | •                                      |
| Smart Home Integration                                                     | •                                      |
| Juhtimine                                                                  |                                        |
| Käsitsemise                                                                | M Touch Pro                            |
| Kraaditäpsusega seadistus                                                  | Külmiku ja sügavkülmiku temperatuur    |
| Jahutus- ja külmutustsooni temperatuuri üksteisest sõltumatu reguleerimine | •                                      |

KFMC 3844 L

MasterCool-külmik + sügavkülmik

MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Materjali number: 12866680 /

Vana materjali number: 38384410D

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| SuperCool&AirClean                                      | •               |
| “SuperFrost”                                            | •               |
| Temperatuuritsoonide arv                                | 3               |
| Sabatirežiim                                            | •               |
| “Holiday”-režiim                                        | •               |
| ECO-režiim                                              | •               |
| QuickIce                                                | •               |
| <b>Külmutusseade / jahutustsoon</b>                     |                 |
| Reguleeritava kõrgusega täispikad turvaklaasist riiulid | 1               |
| Reguleeritava kõrgusega poolpikad turvaklaasist riiulid | 2               |
| VeggieBoxide arv                                        | 1               |
| Värskussahtlite arv                                     | 2               |
| Uksesisene riiul konservide jaoks                       | 2               |
| Uksesisene riiul pudelite jaoks                         | 1               |
| <b>Sügavkülmik / külmutustsoon</b>                      |                 |
| Külmutuskorvide arv                                     | 3               |
| neist teleskoopsiinidel                                 | 2               |
| <b>Tõhusus</b>                                          |                 |
| Energia tõhususe klass (A–G)                            | D               |
| Aastane energiakulu (kWh)                               | 280,00          |
| Energiakulu 24 h jooksul (kWh)                          | 0,76            |
| <b>Ohutus</b>                                           |                 |
| Pritsmekindlad klaasriiulid                             | •               |
| Akustiline uksealarm                                    | •               |
| Külmutusosa akustiline temperatuurialarm                | •               |
| <b>Tehnilised andmed</b>                                |                 |
| Niši min laius (mm)                                     | 914             |
| Niši max laius (mm)                                     | 914             |
| Niši min kõrgus (mm)                                    | 2134            |
| Niši max kõrgus (mm)                                    | 2134            |
| Niši sügavus (mm)                                       | 635             |
| Seadme laius (mm)                                       | 895             |
| Seadme kõrgus (mm)                                      | 2123            |
| Seadme sügavus (mm)                                     | 608             |
| Kaal (kg)                                               | 229,0           |
| Kinnitustehnika                                         | Fikseeritud uks |
| Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)                | 47              |
| Külmutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)               | 14              |
| Kliimaklass                                             | SN-T            |
| Jahutustsoon (l)                                        | 382             |
| sh “PerfectFresh”-tsoon (l)                             | 60              |
| Neljatärniline külmutustsoon (l)                        | 197             |
| Kogu kasulik maht (l)                                   | 579             |
| Säilitusaeg tõrke korral (h)                            | 19              |
| Külmutusvõime (kg/24 h)                                 | 14,00           |
| Õhus leviva müra klass (A–D)                            | C               |
| Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)                     | 39              |
| Voolutarve milliamprites (mA)                           | 3000            |

KFMC 3844 L

MasterCool-külmik + sügavkülmik

MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Materjali number: 12866680 /

Vana materjali number: 38384410D

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Pinge (V)                    | 220 - 240 |
| Kaitse (A)                   | 10        |
| Faaside arv                  | 1         |
| Sagedus (Hz)                 | 50 - 60   |
| Elektrijuhtme pikkus (m)     | 3,0       |
| Valgusti vahetamine          | Teenindus |
| <b>Kaasasolevad tarvikud</b> |           |
| Longlife AirCleani filter    | •         |
| Veefilter                    | •         |
| Jäähühvel                    | •         |

#### Saadaolevad ekraanikeeled


“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled

???,  
 български, ??, ???  
 ?, deutsch, dansk, english,  
 english (AU), english (CA),  
 english (GB), english (US),  
 eesti, suomi, français,  
 français (CA), français (FR),  
 ελληνικά, italiano, ???,  
 Қазақ, ???, hrvatski,  
 latviesu, lietuviu, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


## KFMC 3844 L

MasterCool-külmik + sügavkülmik


MasterFresh Pro | Cameras | AirClean system | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view