

## Triflex HX3 Cat & Dog

### Akuga tolmuimeja

suurimemisjõud | kuni 70 mintööaeg | pörandakattetu vastus | HEPA | lemmikloomakarvade puhastustarvik



- Eemaldab >99,99%\* tolmust, sügavpuhastades põhjalikult ja hügieeniliselt.
- Boost-režiim: tugevalt määratud alade kiiremaks puhastamiseks
- Tööaeg: kuni 70 minutit\*\*\* VARTA liitiumioonakuga.
- Patentitud\*\*\* kolm ühes disain, sh püstiasendis parkimisfunktsioon
- HEPA filter: kõige puhtam, 99,999%\*\*\*\* filtreeritud väljuv õhk
- FloorDetect: automaatne pörandakatte tuvastus ja võimsuse reguleerimine
- BrilliantLight: eriti eredate LED-tuledega esikülj tolmu tõhusaks tuvastamiseks
- Ekraan: näitab järelejäänud aega ja olulisi andmeid muretuks tolmuimemiseks
- Twist2open: Hügieeniliseks ja lihtsaks tolmuõu tühjendamiseks
- Miele & Cie. KG poolt Saksamaal hoolikalt välja töötatud ja toodetud.
- Electro Compacti hari lemmikloomakarvade eemaldamiseks

\* Kõval pragudega pörandapinnal saavutame võimsusastmel HI > 100% tolmu eemalduse, mõõdetuna standardid IEC 62885-4:2024 järgi

\*\* Kehtib võimsusastmel MIN ilma ühendatud elektriharjata MultiFloor XXL

\*\*\* Patent: DE 102016105475B4

\*\*\*\* 99,999% standardi IEC 62885-4:2020 järgi / HEPA standardi EN 1822-1:2019 järgi

EAN: 4002516922728 / Materjali number: 12878350 /

Vana materjali number: 41WDLO32EU2

| Üldine teave                                        |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Mudelitähis                                         | Triflex HX3 Cat & Dog    |
| Tootja materjali number                             | 12878350                 |
| EAN-number                                          | 4002516922728            |
| Tüüp                                                |                          |
| Akuga tolmuimejad                                   | •                        |
| Tootemark                                           | Triflex HX3              |
| Mootori tüüp                                        | Digital Efficiency Motor |
| Toote tüüp                                          | SWDLO                    |
| Tüüp ja disain                                      |                          |
| Värv                                                | Obsidiaanmust            |
| Puhastamine                                         |                          |
| "Vortex"-tehnoloogia                                | •                        |
| Kasutusmugavus                                      |                          |
| Elektrooniline imemisvõimsuse reguleerimine         | Ekraan / kolm taset      |
| Võimendusrežiim                                     | •                        |
| Parkimissüsteem tööpausideks                        | •                        |
| Vahetatav liitiumioonaku                            | •                        |
| Kolm ühes disain                                    | •                        |
| Filtrisüsteem                                       |                          |
| "ComfortClean"                                      | •                        |
| Õhufilter                                           | HEPA Lifetime'i filter   |
| Tolmukasti mahutavus (l)                            | 0,5                      |
| Tehnilised andmed                                   |                          |
| Aku tüüp                                            | Li-ion                   |
| Aku nimimahutavus (mAh)                             | 2500                     |
| Müratugevus (dB)                                    | 74,0                     |
| Laius (mm)                                          | 260                      |
| Kõrgus (mm)                                         | 1297                     |
| Sügavus (mm)                                        | 280                      |
| Kaal (kg)                                           | 3,6                      |
| Volt                                                | 25,2                     |
| PowerUnit solo kõrgel tasemel tööaeg                | 70                       |
| LOW-astmega tööaeg koos elektriliste tarvikutega    | 38                       |
| Kõrgel tasemel tööaeg koos elektriliste tarvikutega | 15                       |
| Puhastatav pind (m²)                                | 160                      |
| Laadimisaeg (min)                                   | 240                      |
| Kaasasolevad tarvikud                               |                          |
| Imemishari HX-DB                                    | •                        |
| Polstriotsak XL HX-UN                               | •                        |
| Vuugiotsak HX-CN                                    | •                        |
| Puhastushari                                        | Ei                       |
| Seinahoidik                                         | •                        |
| Toiteallikas                                        | •                        |
| Universaalne puhastusvahend (ml)                    | 500                      |
| HX-EC 10 Electro Compact                            | •                        |