

Triflex HX3 Plus Aqua

Akuga tolmuimeja

suur imemisjõud | tööaeg kuni 140 min | pörandakatte tuvastus | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: sügavpuhastus ja 360° valgus nähtava puhtuse tagamiseks
- Eemaldab >99,99 %* tolmu, sügavpuhastades põhjalikult ja hügieeniliselt.
- Boost-režiim: tugevalt määrdunud alade kiiremaks puhastamiseks
- Tööaeg: kuni 140 minutit*** VARTA liitiumioonakuga.
- Patenditud*** kolm ühes disain, sh püstiasendis parkimisfunktsioon
- HEPA filter: kõige puhtam, 99,999 %**** filtreeritud väljuv õhk
- FloorDetect: automaatne pörandakatte tuvastus ja võimsuse reguleerimine
- BrilliantLight: eriti eredate LED-tuledega esikülj tolmu tõhusaks tuvastamiseks
- Ekraan: näitab järelejäänud aega ja olulisi andmeid muretuks tolmuimemiseks
- Twist2open: Hügieeniliseks ja lihtsaks tolmunõu tühjendamiseks
- Miele & Cie. KG poolt Saksamaal hoolikalt välja töötatud ja toodetud.
- Premium-komplekt: Sisaldab kõvade pörandapindade hooldusriista ja teist akut

* Kõval pragudega pörandapinnal saavutame võimsusastmel HI > 100% tolmuemalduse, mõõdetuna standardi IEC 62885-4:2024 järgi

** Kehtib võimsusastmel MIN ilma ühendatud elektriharjata Multi Floor XXL ja kasutades kahte akut

*** Patent: DE 102016105475B4

**** 99,999% standardi IEC 62885-4:2020 järgi / HEPA standardi EN 1822-1:2019 järgi

EAN: 4002516922766 / Materjali number: 12878390 /

Vana materjali number: 41WDLO36EU2

Üldine teave	
Mudelitähis	Triflex HX3 Plus Aqua
Tootja materjali number	12878390
EAN-number	4002516922766
Tüüp	
Akuga tolmuimejad	•
Tootemark	Triflex HX3
Mootori tüüp	Digital Efficiency Motor
Toote tüüp	SWDLO
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Puhastamine	
“Vortex”-tehnoloogia	•
Kasutusmugavus	
Elektrooniline imemisvõimsuse reguleerimine	Ekraan / kolm taset
Võimendusrežiim	•
Parkimissüsteem tööpausideks	•
Vahetatav liitiumioonaku	•
Kolm ühes disain	•
Filtrisüsteem	
“ComfortClean”	•
Õhufilter	HEPA Lifetime'i filter
Tolmukasti mahutavus (l)	0,5
Tehnilised andmed	
Aku tüüp	Li-ioon
Aku nimimahutavus (mAh)	2500
Müratugevus (dB)	74,0
Laius (mm)	260
Kõrgus (mm)	1297
Sügavus (mm)	280
Kaal (kg)	3,6
Volt	25,2
PowerUnit solo kõrgel tasemel tööaeg	2 x 70
LOW-astmega tööaeg koos elektriliste tarvikutega	2 x 38
Kõrgel tasemel tööaeg koos elektriliste tarvikutega	2 x 15
Puhastatav pind (m²)	2 x 160
Laadimisaeg (min)	240
Kaasasolevad tarvikud	
Imemishari HX-DB	•
Polstriotsak XL HX-UN	•
Vuugiotsak HX-CN	•
Puhastushari	Ei
Seinahoidik	•
Toiteallikas	•
Lisaaku	•
Hardfloor Care'i tööriist	•
AquaTwister	•
AquaPad	2

Triflex HX3 Plus Aqua

Akuga tolmuimeja

suur imemisjõud | tööaeg kuni 140 min | põrandakatte tuvastus | HEPA | AquaTwister



EAN: 4002516922766 / Materjali number: 12878390 /

Vana materjali number: 41WDLO36EU2

Universaalne puhastusvahend (ml)

500

Hoiualus

•