

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega

800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL | MattFinish



- Miele kõige vaiksem TwoInOne – Silence'i mootor
- Väärikas pind ainulaadse köögidisaini jaoks – MattFinish
- Palju ruumi – neli suurt keedutsooni, sh kaks “PowerFlex XL”-ala
- Ühenduse loomine Con@ctivity ja Miele@home'iga
- Paindlik paigaldus – Plug&Play, juhitud pöördõhk või väljatõmbesüsteem

EAN: 4002516943716 / Materjali number: 12904830 /

Vana materjali number: 26787675D

Üldine teave	
Mudelitähis	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Tootja materjali number	12904830
EAN-number	4002516943716
Turundusklass	Diamond
Tüüp	
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud õhupuustiga	•
Töörežiimid	
Heitõhu suunamine lisavarustuse tarvikutega	DFK-xxxx,DMK 150-1
Juhitud ringlusõhk juurdeostetavate tarvikutega	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Juhtimata õhuringlus (Plug&Play-paigaldus)	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Tasapinnaline paigaldus	•
Klaaskeraamika värv	Matt must
Pealasetsev paigaldus	•
Kriimustuskindel pind	MattFinish
Sõrmejäljevastane toime	•
Tasapinnaline auruäratõmme	•
Katteresti värv	Must
Rasvafiltri värv	Must
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	2
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	4
Tüüp	Keeduala PowerFlex XL
Läbimõõt (mm)	Ø 150 – 230
Võimsus (W)	2100
Võimendi (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	Vasakul
Tüüp	Keeduala PowerFlex XL
Suurus (mm)	230x460
“Boosteri” suurim võimsus (W)	4800
Suurim võimsus (W)	3400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	7300
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	Keeduala PowerFlex XL
Suurus (mm)	230x460
“Boosteri” suurim võimsus (W)	4800
Suurim võimsus (W)	3400
“TwinBoosteri” suurim võimsus (W)	7300

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega

800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL | MattFinish



EAN: 4002516943716 / Materjali number: 12904830 /

Vana materjali number: 26787675D

Kasutusmugavus

Kasutamine andurnuppudega	ComfortSelect White
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Võimsusastmete digitaalne näidik	•
Kuva värv	Valge
Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Aktiivsõefiltri täitumuse näidik	•
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri täitumusanur	•

Smart Extras

Smart Home Integration	•
------------------------	---

Tõhusus

Energia tõhususklass (A+++ – D)	A+
Aastane energiakulu (kWh/a)	31,3
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Äratõmbetõhususe klass	A
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	10
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	10
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	10
Rasvaeemalduse tõhususklass	A

Hooldusmugavus

Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Pühkimiskaitse	•
Õhupuhasti sisemuse kiire puhastamine	•
Õhupuhasti sisemuse intensiivne puhastamine	•

Väljatõmme

Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi	205
Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi	533
Õhuvõimsus intensiivtasemel (m³/h) EN 61591 järgi	606
Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	41
Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	64
Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	68
Helirõhk min tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	28,0
Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	51,0
Müra rõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	54,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega

800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL | MattFinish



EAN: 4002516943716 / Materjali number: 12904830 /

Vana materjali number: 26787675D

Pöördõhk

Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi	160
Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi	475
Õhuvõimsus võimendusastmel (m³/h) EN 61591 järgi	510
Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	46,0
Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	68,0
Müravõimsuse tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	70,0
Helirõhk min astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	33,0
Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	55,0
Müraõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0

Ohutus

Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Akna kontaktlüliti ühendus	•

Tehnilised andmed

Mõõtmed (mm) (laius)	800
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	238
Mõõtmed (mm) (sügavus)	520
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	238
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	780 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	500 mm
Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	780
Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	500
Kaal (kg)	20
Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral	804
Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral	524
Koguvõimsus (kW)	7,50
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,6


Kaasasolevad tarvikud

Toitejuhe	•
Aktiivsöe filter DKF 35-P	•
Plug&Play adapter	•


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega


800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+x



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega


800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega


800 mm | Väljatõmberežiim ja pöördõhk | SilenceMotor | Keeduala PowerFlex XL | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options