

KM 8565 FR

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

626 mm | Keedualad PowerFlex | Funktsiooni M Sense valmidusega



- 4 keedutsooni, sh 2 võimsat PowerFlex keeduala
- Täpsed seadistused 4 MultiSlide liuguriga, sh nutikas võrku ühendamine
- Keetmiseks ja praadimiseks M Sense keedunõudega – Funktsiooni M Sense valmidusega
- Lühimad kuumutusajad tänu võimendusastmele
- Laiusega 626 mm roostevabast terasest raamid pealepaigaldamiseks

EAN: 4002516951704 / Materjali number: 12911430 / Vana materjali number: 26185650D

Üldine teave	
Mudelitähis	KM 8565 FR
Tootja materjali number	12911430
EAN-number	4002516951704
Turundusklass	Gold
Kütteviis	
Kütteviis	Induktsioon
Tüüp	
Pliidist eraldiseisev	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Klaaskeraamika värv	Must
Ümbritsev roostevabast terasest raam	•
Pealasetsev paigaldus	•
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	2
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	4
Tüüp	Keedutsoon PowerFlex
Läbimõõt (mm)	Ø 120 – 230
Võimsus (W)	2100
Võimendi (W)	3650
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	Vasakul
Tüüp	PowerFlexi sild
Suurus (mm)	230x390
“Boosteri” suurim võimsus (W)	7360
Suurim võimsus (W)	4200
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	PowerFlexi sild
Suurus (mm)	230x390
“Boosteri” suurim võimsus (W)	7360
Suurim võimsus (W)	4200
Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	MultiSlide
“Miele@home”	•
Con@ctivity	•
Poti ja potisuuruse tuvastus	•
M Sense ready	•
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•

KM 8565 FR

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

626 mm | Keedualad PowerFlex | Funktsiooni M Sense valmidusega




EAN: 4002516951704 / Materjali number: 12911430 / Vana materjali number: 26185650D

Automaatne väljalülitus	•
Nutikas potituvastus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Abiprogramm	•
Smart Extras	
Tööketeavitused	•
NFC abil sidumine	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Tõhusus	
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,8
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,0
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	10
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	10
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Pühkimiskaitse	•
Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Lukustusfunktsioon	•
Kasutuslukk	•
Integreeritud jahutusventilaator	•
Ülekuumenemiskaitse	•
Jääksoojuse näidik	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (K x L x S) (mm)	52 x 626 x 526
Mõõtmed (L x S) (mm)	626 x 52 x 526
Mõõtmed (mm) (laius)	626
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	52
Mõõtmed (mm) (sügavus)	526
Pealasetusega paigalduse mõõtmed (L x S) (mm)	600 mm x 500 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	600 mm
Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	500 mm
Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)	45
Kaal (kg)	11
Koguvõimsus (kW)	7,36
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,6
Pinge (V)	230
Sagedus (Hz)	50 - 60
Kaasasolevad tarvikud	
Toitejuhe	•

KM 8565 FR

Pliidist eraldi induktsioonpliidiplaat

626 mm | Keedualad PowerFlex | Funktsiooni M Sense valmidusega



KM8565FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing