

DAD 4870 Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti

800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | DynamicWhite



- Lihtne paigaldus pöördõhurežiimis "Plug&Play"-tarvikukomplektiga
- Mootoriga väljaliikuv suitsukate – Hood in Motion
- -
- DynamicWhite – värvustemperatuuri ühtlustamine muude valgusallikatega
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002516966838 / Materjali number: 12934690 /
Vana materjali number: 28D4870BD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAD 4870 Levantar
Tootja materjali number	12934690
EAN-number	4002516966838
Turundusklass	Gold
Tüüp	
Tööpinda liikuv õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järeldaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 600,DUP 150
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Disain	
Servmine õhu väljatõmme	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Isikupärastatud
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
SmartControl	•
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
"Hood in motion"	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiaõhususklass (A+++ – D)	A
"PoweManagement"-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	41,1
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltri (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv x W	1 x 12 W
Valgustugevus (lx)	400 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•

DAD 4870 Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966838 / Materjali number: 12934690 /

Vana materjali number: 28D4870BD

Ventilaator	
Kahepoolse tõmbega ventilaator	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	205
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	350
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	450
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	610
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	655
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	43,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	55,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	62,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	69,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	30,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	42,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	48,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	55,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	57,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus astmel 1 (m ³ /h) EN 61591 järgi	165
Õhuvõimsus astmel 2 (m ³ /h) EN 61591 järgi	320
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	420
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	525
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m ³ /h) standardi EN 61591 järgi	560
Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	49,0
Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	63,0
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	69,0
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	74,0
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	75,0
Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	36,0
Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi	50,0
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	55,0
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	61,0
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	62,0

DAD 4870 Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti

800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | DynamicWhite



EAN: 4002516966838 / Materjali number: 12934690 /


Vana materjali number: 28D4870BD

Ohutus	
Turvaväljalülitus	•
Üheleheline turvaklaas (ESG)	•
Tehnilised andmed	
Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	1008
Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)	1288
Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	1008
Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)	1288
Õhupuhasti korpuse laius (mm)	800
Väljalõikemõõt (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral	790
Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral	106
Väljalõikemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral – sees	790
Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral – sees	106
Väljalõikemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral – väljas	804
Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral – väljas	124
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)	708
Netokaal (kg)	34,0
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)	171
Elektrijuhtme pikkus (m)	1,3
Ohutuspistik	•
Koguvõimsus (kW)	0,25
Paigaldus kapipõhjale	Yes
Paigaldus pörandale	Yes
Aluskapi min laius (mm)	900
Klaasraami laius (mm)	800
Pinge (V)	230
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Paigaldusjuhised	
Väljatõmbeliitmik all	•
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)	150
Optimaalne kombinatsioon pliidiplaadiga olenevalt saadavusest	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL
Koos pliidiplaadiga paigaldus väljalõikesse	Yes
Tasapinnaline paigaldus	Yes
Pealasetsev paigaldus	Yes
Kaasasolevad tarvikud	
Seadme kõrgemad jalad	•
Vaheliist pliidiplaadiga kombineerimiseks	•


DAD 4870 Levantar

Tööpinda liikuv õhupuhasti


800 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | DynamicWhite




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

