

## DAD 6880 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti

800 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight



- Lihtne paigaldus pöördõhurežiimis "Plug&Play"-tarvikukomplektiga
- Mootoriga väljaliikuv suitsukate – Hood in Motion
- -
- AmbientLight# – individuaalne, värviline valgustus kutsuva atmosfääri loomiseks
- Efektne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002516966951 / Materjali number: 12934720 /

Vana materjali number: 28D6880BD

| Üldine teave                                                                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mudelitähis                                                                    | DAD 6880 Levantar Ambient |
| Tootja materjali number                                                        | 12934720                  |
| EAN-number                                                                     | 4002516966951             |
| Turundusklass                                                                  | Platinum                  |
| Tüüp                                                                           |                           |
| Tööpinda liikuv õhupuhasti                                                     | •                         |
| Tüüp ja disain                                                                 |                           |
| Värv                                                                           | Obsidiaanmust             |
| Töörežiimid                                                                    |                           |
| Õhuvahetusviis                                                                 | Järeipaigaldatav          |
| Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt                             | DUU 600,DUP 150           |
| Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter                                          | DKF 30-P, DKF 30-R        |
| Disain                                                                         |                           |
| Servmine õhu väljatõmme                                                        | •                         |
| Kasutusmugavus                                                                 |                           |
| "Miele@home'i" võrku ühendamine                                                | •                         |
| Elektrooniline juhtimine                                                       | •                         |
| Con@ctivity                                                                    | Isikupärastatud           |
| Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)                                      | 3                         |
| SmartControl White                                                             | •                         |
| Võimendusastmed                                                                | 2                         |
| Järeltöötamisaeg 5 / 15 min                                                    | •                         |
| Rasvafiltri küllastumise näidik                                                | •                         |
| Aktiivsõefiltri küllastumise näidik                                            | •                         |
| "Hood in motion"                                                               | •                         |
| Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"                                | •                         |
| Smart Extras                                                                   |                           |
| AmbientLight                                                                   | •                         |
| DynamicWhite                                                                   | •                         |
| RemoteUpdate                                                                   | •                         |
| Tõuketeated                                                                    | •                         |
| Integreerimine Smart Home'iga                                                  | •                         |
| Tõhusus                                                                        |                           |
| Energiaõhususklass (A+++ – D)                                                  | A                         |
| "PoweManagement"-süsteem                                                       | •                         |
| Aastane energiakulu (kWh/a)                                                    | 41,1                      |
| Äratõmbetõhususe klass                                                         | A                         |
| Valgustõhususklass                                                             | A                         |
| Rasvaeemalduse tõhususklass                                                    | B                         |
| Filtrisüsteem                                                                  |                           |
| Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltriite (10-kihilised) arv | 2                         |
| Valgustus                                                                      |                           |
| Arv × W                                                                        | 1x 12W + 1x 8W            |
| Valgustugevus (lx)                                                             | 400 lx                    |
| Värvitemperatuur (K)                                                           | 3500 Kelvin               |

## DAD 6880 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti

800 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516966951 / Materjali number: 12934720 /

Vana materjali number: 28D6880BD

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Valgustugevuse reguleerimise funktsioon                                    | •    |
| Värviline taustvalgustus                                                   | •    |
| <b>Ventilaator</b>                                                         |      |
| Kahepoolse tõmbega ventilaator                                             | •    |
| <b>Väljatõmme</b>                                                          |      |
| Õhuvõimsus astmel 1 (m <sup>3</sup> /h) EN 61591 järgi                     | 205  |
| Õhuvõimsus astmel 2 (m <sup>3</sup> /h) EN 61591 järgi                     | 350  |
| Õhuvõimsus tööastmel 3 (m <sup>3</sup> /h) standardi EN 61591 järgi        | 450  |
| Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m <sup>3</sup> /h) standardi EN 61591 järgi  | 610  |
| Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m <sup>3</sup> /h) standardi EN 61591 järgi  | 655  |
| Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 43,0 |
| Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 55,0 |
| Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi         | 62,0 |
| Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi   | 69,0 |
| Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi   | 71,0 |
| Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 30,0 |
| Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 42,0 |
| Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi       | 48,0 |
| Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 55,0 |
| Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 57,0 |
| <b>Pöördõhk</b>                                                            |      |
| Õhuvõimsus astmel 1 (m <sup>3</sup> /h) EN 61591 järgi                     | 165  |
| Õhuvõimsus astmel 2 (m <sup>3</sup> /h) EN 61591 järgi                     | 320  |
| Õhuvõimsus tööastmel 3 (m <sup>3</sup> /h) standardi EN 61591 järgi        | 420  |
| Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m <sup>3</sup> /h) standardi EN 61591 järgi  | 525  |
| Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m <sup>3</sup> /h) standardi EN 61591 järgi  | 560  |
| Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 49,0 |
| Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi                        | 63,0 |
| Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi         | 69,0 |
| Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi   | 74,0 |
| Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi   | 75,0 |
| Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 36,0 |
| Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi                      | 50,0 |
| Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi       | 55,0 |
| Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 61,0 |
| Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 62,0 |

## DAD 6880 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti

800 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516966951 / Materjali number: 12934720 /


Vana materjali number: 28D6880BD

| Ohutus                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Turvaväljalülitus                                                      | •                      |
| Üheleheline turvaklaas (ESG)                                           | •                      |
| Tehnilised andmed                                                      |                        |
| Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) | 1008                   |
| Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm) | 1288                   |
| Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)                         | 1008                   |
| Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)                         | 1288                   |
| Õhupuhasti korpuse laius (mm)                                          | 800                    |
| Väljalõikemõõt (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral             | 790                    |
| Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral           | 106                    |
| Väljalõikemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral – sees     | 790                    |
| Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral – sees   | 106                    |
| Väljalõikemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral – väljas   | 804                    |
| Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral – väljas | 124                    |
| Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)                                         | 708                    |
| Netokaal (kg)                                                          | 34,0                   |
| Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)                                        | 171                    |
| Elektrijuhtme pikkus (m)                                               | 1,3                    |
| Ohutuspistik                                                           | •                      |
| Koguvõimsus (kW)                                                       | 0,26                   |
| Paigaldus kapipõhjale                                                  | Yes                    |
| Paigaldus pörandale                                                    | Yes                    |
| Aluskapi min laius (mm)                                                | 900                    |
| Klaasraami laius (mm)                                                  | 800                    |
| Pinge (V)                                                              | 230                    |
| Kaitse (A)                                                             | 10                     |
| Faaside arv                                                            | 1                      |
| Sagedus (Hz)                                                           | 50                     |
| Paigaldusjuhised                                                       |                        |
| Väljatõmbeliitmik all                                                  | •                      |
| Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)                                         | 150                    |
| Optimaalne kombinatsioon pliidiplaadiga olenevalt saadavusest          | KM 8684 FL, KM 8685 FL |
| Koos pliidiplaadiga paigaldus väljalõikesse                            | Yes                    |
| Tasapinnaline paigaldus                                                | Yes                    |
| Pealasetsev paigaldus                                                  | Yes                    |
| Kaasasolevad tarvikud                                                  |                        |
| Seadme kõrgemad jalad                                                  | •                      |
| Vaheliist pliidiplaadiga kombineerimiseks                              | •                      |


## DAD 6880 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti


800 mm | 655 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight




DAD4870, DAD6880, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4870, DAD6880, flush, Installation drawings

