

DAD 6980 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti

936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight



- Lihtne paigaldus pöördõhurežiimis "Plug&Play"-tarvikukomplektiga
- Mootoriga väljaliikuv suitsukate – Hood in Motion
- -
- AmbientLight# – individuaalne, värviline valgustus kutsuva atmosfääri loomiseks
- Efektiivne – 10-kihilise roostev. terasest metall-rasvafilter

EAN: 4002516966968 / Materjali number: 12934730 /
Vana materjali number: 28D6980BD

Üldine teave	
Mudelitähis	DAD 6980 Levantar Ambient
Tootja materjali number	12934730
EAN-number	4002516966968
Tüüp	
Tööpinda liikuv õhupuhasti	•
Tüüp ja disain	
Värv	Obsidiaanmust
Töörežiimid	
Õhuvahetusviis	Järetpaigaldatav
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt	DUU 600, DUP 150
Vajalik juurdeostetav aktiivsõefilter	DKF 30-P, DKF 30-R
Disain	
Servmine õhu väljatõmme	•
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Elektrooniline juhtimine	•
Con@ctivity	Isikupärastatud
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta)	3
SmartControl White	•
Võimendusastmed	2
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri küllastumise näidik	•
Aktiivsõefiltri küllastumise näidik	•
"Hood in motion"	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus "CleanCover"	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energiatõhususklass (A+++ – D)	A
"PoweManagement"-süsteem	•
Aastane energiakulu (kWh/a)	41,1
Äratõmbetõhususe klass	A
Valgustõhususklass	A
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Filtrisüsteem	
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv	2
Valgustus	
Arv × W	1x 12W + 1x 8W
Valgustugevus (Lx)	400 lx
Värvitemperatuur (K)	3500 Kelvin
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon	•

DAD 6980 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti

936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516966968 / Materjali number: 12934730 /

Vana materjali number: 28D6980BD

Värviline taustvalgustus

•

Ventilaator

Kahepoolse tõmbega ventilaator

•

Väljatõmme

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 205

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 350

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 450

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 610

Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 655

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 43,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 55,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 62,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 69,0

Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 71,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 30,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 42,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 48,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 55,0

Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 57,0

Pöördõhk

Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi 165

Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi 320

Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 420

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 525

Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 560

Helivõimsus astmel 1 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 49,0

Helivõimsus astmel 2 (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 63,0

Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 69,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 74,0

Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 75,0

Helirõhk astmel 1 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 36,0

Helirõhk astmel 2 (dB(A) re20μPa) EN 60704-2-13 järgi 50,0

Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 55,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 61,0

Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 μPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 62,0

DAD 6980 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti

936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516966968 / Materjali number: 12934730 /

Vana materjali number: 28D6980BD

Ohutus

Turvaväljalülitus

•

Üheleheline turvaklaas (ESG)

•

Tehnilised andmed

Õhupuhasti min kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)

1008

Õhupuhasti max kogukõrgus väljatõmbe ja välise ventilaator korral (mm)

1288

Õhupuhasti min kogukõrgus pöördõhu korral (mm)

1008

Õhupuhasti max kogukõrgus pöördõhu korral (mm)

1288

Õhupuhasti korpuse laius (mm)

936

Väljalõikemõõt (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral

815

Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral

106

Väljalõikemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral – sees

815

Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral – sees

106

Väljalõikemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral – väljas

940

Väljalõikemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral – väljas

124

Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm)

708

Netokaal (kg)

34,0

Õhupuhasti korpuse sügavus (mm)

171

Elektrijuhtme pikkus (m)

1,3

Ohutuspistik

•

Koguvõimsus (kW)

0,26

Paigaldus kapipõhjale

Yes

Paigaldus pörandale

Yes

Aluskapi min laius (mm)

900

Klaasraami laius (mm)

936

Pinge (V)

230

Kaitse (A)

10

Faaside arv

1

Sagedus (Hz)

50

Paigaldusjuhised

Väljatõmbeliitmik all

•

Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm)

150

Optimaalne kombinatsioon pliidiplaadiga olenevalt saadavusest

KM 8695 FL

Koos pliidiplaadiga paigaldus väljalõikesse

Yes

Tasapinnaline paigaldus

Yes

Pealasetsev paigaldus

Yes

Kaasasolevad tarvikud

Seadme kõrgemad jalad

•


Vaheliist pliidiplaadiga kombineerimiseks

•


DAD 6980 Levantar Ambient

Tööpinda liikuv õhupuhasti


936 mm | 655 m³/h | 62.0 dB(a) | Puutefunktsioon | Con@ctivity | AmbientLight




DAD4970, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980, Installation drawings




DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings



DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings



DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings