

TE717I WP

T2 soojuspumbaga kuivatid

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Läbinud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse katse*
- Soojuspumba tehnoloogia – madal tarbimine, õrn kuivatus
- QuickPowerDryga kuivatate pesu vaid 49 minutiga**
- SteamCare vähendab triikimisega kuni 50% võrra ja värskendab teie rõivaid
- Tänu WoolDryle kuivatatakse teie villaseid tekstiile õrnalt masinas

* Kuivatite sarja T1/T2 arendusetapis testis Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5000 kuivatustsükliga (= 5 kuivatustsükli nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutamisega ei ole garanteeritud. Lisateave: miele.com/20years

** Tööaeg võib täitekogusest olenevalt erineda. Aeg mõõdetuna 4 kg kergesti hooldatava, 30% jääniiskusega pesu kohta.

EAN: 4002517019526 / Materjali number: 13080790 /

Vana materjali number: 12E717I1EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	TE717I WP
Tootja materjali number	13080790
EAN-number	4002517019526
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lükatav	•
Ukse avanemissuund	vasakul
Konstruktsioon	
Soojuspumbaga kuivati	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Ukse disain	Klaasuks, BlackEffect / ookeanisinine
Pöördnupu värv	Kuninglik must / ookeanisinine rõngas
Paneeli variant	Kaldne
Juhtimine	Pöördnupp
Ekraan	ComfortSensor
Kuivatustulemus	
Täpne kuivatus "PerfectDry"	•
Lõhnasüsteem "FragranceDos2"	•
PowerDry	•
Intelligentne trumli tagurpidi pöörlemine	•
HygieneDry	•
Õrn kangahooldus	
"SilenceDrum"	•
Täitekogus (kg)	9
Kasutusmugavus	
"Miele@home"i võrku ühendamise	•
"Wash2Dry"	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Kellaaja kuvamine	•
Käimasoleva programmietapi näit	Ei
Trumli valgustus	LED
Kondensaadimahuti	•
Integreeritud kondensvee ärajuhtimine	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•

TE717I WP

T2 soojuspumbaga kuivatid

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517019526 / Materjali number: 13080790 /

Vana materjali number: 12E717I1EU1

Integreerimine Smart Home'iga

Tõhusus	•
Remonditavusklass (A–E)	A
Tarbimise prognoos	•
DryProtect	•
Hoodusvaba soojusvaheti	•
DuraLife mootor	•
Tõhusus	
Energiaetõhususklass (A–G)	B
Kondenseerimistõhususe klass (A–D)	A
Kondenseerimistõhusus (%)	95
Kaalutud energiakulu 100 töötükli kohta programmis “ECO kapikuiv” (kWh)	91
Õhus leviva müra tase tavaprogrammis “ECO kapikuiv” (db(A) re 1 pW)	61
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Programmi “ECO kapikuiv” tööaeg (min)	194
Kuivatusprogrammid	
Automaatika	•
Puuvillane	•
ECO	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Villaste esemete viimistlus	•
Villane	•
Ekspress	•
Teksad	•
Ülerõivad	•
Impregneerimine	•
Spordiriided	•
Külm tuulutus	•
Soe tuulutus	•
Korviprogramm	•
Silumine	•
Voodipesu	•
Päevasärgid / pluusid	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Udusuled / tekid	•
DryFresh	•
Kuivatamise lisafunktsioonid	
Kortsumiskaitse	•
Eriti õrn	•
Sumisti	•
Kiir	•
“SingleDry”	•
“DryCare 40”	•
AddProgrammes	•

TE717I WP

T2 soojuspumbaga kuivatid

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517019526 / Materjali number: 13080790 /


Vana materjali number: 12E717I1EU1

Eeltriikimine	•
Kvaliteet	
Pehmed haaratsid	•
Ohutus	
PIN-kood	•
Mahuti tühjendamise märgutuli	•
Filtri puhastamise näidik	•
Optiline liides	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K x L x S) (mm)	850 x 596 x 644
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	644
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1115
Kaal (kg)	56
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	1,45
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,0
Hermeetiliselt suletud	•
Külmaaine tüüp	R290
Külmaaine kogus (kg)	0,14
Külmutusaine globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	3
Seadme globaalse soojenemise potentsiaal (CO ₂ e)	0,45
Valgusti vahetamine	Teenindus
Kaasasolevad tarvikud	
Lõhnapudel	•
Vautšer teise lõhnapudeli jaoks	•


TE717I WP

T2 soojuspumbaga kuivatid


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm