


WE770Q WCS

W2 eest täidetav pesumasin

A-30 %* | 10 kg | 1600 p/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testitud 20-aastase täiusliku pesuhoolduse jaoks*
- Säästke veelgi rohkem energiat A – 30%-ga**
- TwinDos® säästab kuni 40% pesuvahendit tänu automaatsele doseerimisele***
- QuickPowerWash tagab tõhusad ja kiired tulemused vaid 49 minutiga***
- SteamCare vähendab triikimisaega kuni 50% võrra ja värskendab teie rõivaid

* Pesumasinate sarja W1/W2 arendusetapis testis Miele mudelid ja põhikomponente eri programmidega 5000 täitekogusega (= 5 täitekogust nädalas ja 50 nädalat aastas). Lõpptoodete kasutamisega ei ole garanteeritud. Lisateave: miele.com/20years

** Energiatõhususe klassi A läviväärtusest (52) 30% säästlikum.

*** Võrreldes käsitsi doseerimisega ning põhinedes sisemistel katsetulemustel.

EAN: 4002517018765 / Materjali number: 13081240 /


Vana materjali number: 11E770Q1EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	WE770Q WCS
Tootja materjali number	13081240
EAN-number	4002517018765
Turundusklass	Platinum
Tüüp	
Virnastatav	•
Kõrvuti paigaldus	•
Tööpinna alla lukatav	•
Ukse avanemissuund	paremal
Konstruktsioon	
Tootemark	W2
Eestlaetav	•
Tsentrifuugimine	
Max tsentrifuugimiskiirus	1600
Loputuse seiskamine	•
Funktsioon "ilma tsentrifuugimata"	•
Disain	
Seadme värv	Lootosvalge
Ukse disain	Klaasuks, BlackEffect / ookeanisinine
Pöördnupu värv	Kuninglik must / ookeanisinine rõngas
Paneeli variant	Kaldne
Juhtimine	Pöördnupp
Ekraan	ComfortSensor
Puhastusjõudlus	
Automaatne pesuvahendi doseerimine "TwinDos"	•
Portsjonipõhine doseerimine "CapDosing"	•
Plekkide lisafunktsioon	•
AddProgrammes	•
Õrn kangahooldus	
Säästev trummel	•
Täitekogus (kg)	10
Kasutusmugavus	
"Miele@home'i" võrku ühendamine	•
Käivituse eelvalik kuni 24 tundi	•
Järelejäänud aja näit	•
Kellaaja kuvamine	•
Trumli valgustus	LED
"MultiLingua"	•
"AutoClean"-pesuvahendisahtel	•
"AddLoad"	•
Smart Extras	
Täitetasemed	•
Pesemisassistent	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•

WE770Q WCS

W2 eest täidetav pesumasin

A-30 %* | 10 kg | 1600 p/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018765 / Materjali number: 13081240 /


Vana materjali number: 11E770Q1EU1

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Tõuketeated	•
Integreerimine Smart Home'iga	•
Tõhusus	
Energia tõhususe klass (A–G)	A
Energia tõhusus klassi A piirväärtusest (52) säästlikum	30%
Kaalutud energiakulu 100 töötsükli kohta pesutsükli (kWh)	36
Kaalutud veekulu töötsükli kohta (l)	47
Tsentrifuugi tõhusus klass (A–G)	A
Õhus leviva müra klass (tsentrifuugimisel, A–D)	A
Tsentrifuugimisel tekkiva õhus leviva müra tase (dB(A) re 1 pW)	72
Programmi “ECO 40–60” kestus nimitäitekoguse korral	239
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,50
Võimsustarve ooterežiimis (W)	0,50
Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W)	2,00
Aeg automaatse lülitumiseni väljalülitatud olekusse (min)	15
Aeg automaatse lülitumiseni valmidusrežiimi (min)	15
Aeg automaatse lülitumiseni võrku ühendatud valmidusrežiimi (min)	15
Koguseautomaatika FlexLoad	•
Tarbimise prognoos	•
Pesemine madalal temperatuuril “külma” ja “20 °C”	•
Koguseautomaatika	•
Veelugeja	•
Vahu reguleerimine	•
Pesuprogrammid	
“QuickPowerWash”	•
Puuvillane	•
Kergesti hooldatav	•
Õrn pesu	•
Siid (käsipesu)	•
Villane (käsipesu)	•
Ekspress 20	•
Tume / teksad	•
Ülerõivad	•
Impregneerimine	•
Spordiriided	•
Spordijalatsid	•
Masina puhastamine	•
Ainult loputamine	•
“ECO 40–60”	•
Päevasärgid / pluusid	•
PowerFresh	•
Udusuled / tekid	•
Kardinad / eesriided	•
Uued rõivad	•
SmartMatic®	•

WE770Q WCS

W2 eest täidetav pesumasin

A-30 %* | 10 kg | 1600 p/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018765 / Materjali number: 13081240 /


Vana materjali number: 11E770Q1EU1

Üksnes eeltriikimine	•
Trumli puhastamine	•
Voodipesu	•
Pesemise lisafunktsioonid	
“SingleWash”	•
Lühike	•
Leotamine	•
Eelpesu	•
Lisavesi	•
Lisaloputus	•
Eriti vaikne	•
Eeltriikimine auruga	•
Sumisti	•
Hügieen pluss	•
Energia säästmine	•
Ohutus	
Veelekkekaitsesüsteem	Watercontrol-System
PIN-kood	•
Optiline liides	•
Tehnilised andmed	
Mõõtmed (mm) (laius)	596
Mõõtmed (K x L x S) (mm)	850 x 596 x 621
Mõõtmed (mm) (kõrgus)	850
Mõõtmed (mm) (sügavus)	621
Seadme sügavus avatud ukse korral (mm)	1092
Seadme sügavus ukseta (mm)	600
Kaal (kg)	89
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Sagedus (Hz)	50
Koguvõimsus (kW)	2,10 - 2,40
Tühjendusvooliku pikkus (m)	1,50
Kaasasolevad tarvikud	
“UltraPhase” 1 + 2	•
“Miele UltraPhase'i” 5 kasseti vautšer	•
Saadaolevad ekraanikeeled	
“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WE770Q WCS

W2 eest täidetav pesumasin


A-30 %* | 10 kg | 1600 p/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

