

KMDA 5649 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
620 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala | MattFinish



- Väärikas pind ainulaadse köögidisaini jaoks – MattFinish
- 60 cm laiuse kaks ühes mudeliga on tööpinnal rohkem ruumi
- Neli täissuuruses keedutsooni, sealhulgas FlexZone suuremate keedunõude jaoks
- Ventilatsiooniastmete automaatne reguleerimine – Con@ctivity
- Paindlik paigaldus – Plug&Play, juhitud pöördõhk või väljatõmbesüsteem

EAN: 4002517034345 / Materjali number: 13095140 /
Vana materjali number: 26D56493D

Üldine teave	
Mudelitähis	KMDA 5649 FL MattFinish
Tootja materjali number	13095140
EAN-number	4002517034345
Turundusklass	Silver
Tüüp	
Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud õhupuhasliga	•
Töörežiimid	
Heitõhu suunamine lisavarustuse tarvikutega	DFK-xxxx,DMK 150-1
Juhtitud ringlusõhk juurdeostetavate tarvikutega	DFK-xxxx,DUU 1500
Juhtimata õhuringlus (Plug&Play-paigaldus)	•
Disain	
Elegantne klaaskeraamiline pind	•
Tasapinnaline paigaldus	•
Klaaskeraamika värv	Matt must
Pealasetsev paigaldus	•
Kriimustuskindel pind	MattFinish
Sõrmejälgvastane toime	•
Tasapinnaline auruäratõmme	•
Katteresti värv	Must
Rasvafiltri värv	Roostevaba teras
Keedutsooni varustus	
Keedutsoonide arv	4
Keedualade arv	1
Keedunõude suurim arv	4
PowerFlexi keedutsoonid	
Arv	1
Tüüp	Keedutsoon Flex
Võimsus (W)	2200/2300
Võimendi (W)	2600/3000
1. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	ees vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 120-160
“Boosteri” suurim võimsus (W)	1500
Suurim võimsus (W)	1200
2. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	taga vasakul
Tüüp	Kahe vooluahelaga keeduala
Suurus (mm)	Ø 140-210
“Boosteri” suurim võimsus (W)	2600
Suurim võimsus (W)	2000
3. keedutsoon / keeduala	
Asukoht	paremal
Tüüp	Keeduala Flex
Suurus (mm)	210x380
Võimendi max võimsus (W)	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
620 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Materjali number: 13095140 /
Vana materjali number: 26D56493D

Kasutusmugavus	
Kasutamine andurnuppudega	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Võimsusastmete digitaalne näidik	•
Kuva värv	Kollane
Automaatne kiirkuumutus	•
Pidev potituvastus	•
Soojashoidmine	•
“Stop&Go”-funktsioon	•
Taastamisfunktsioon	•
Taimer	•
Automaatne väljalülitus	•
Individuaalsed seadistusvõimalused (nt signaaltoonid)	•
Aktiivsõefiltri täitumuse näidik	•
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min	•
Rasvafiltri täitumusanur	•
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover”	•
Tõhusus	
Energiaühikuklass (A+++ – D)	A
Aastane energiakulu (kWh/a)	48,7
Võimsustarve väljalülitatud olekus (W)	0,3
Äratõmbetõhususe klass	A
Võimsustarve võrgutoitel ooterežiimis (W)	2,0
Aeg kuni automaatse väljalülitumiseni (min)	10
Aeg kuni automaatse lülitumiseni ooterežiimile (min)	10
Aeg kuni automaatse lülitumiseni võrgutoitel ooterežiimile (min)	10
Rasvaeemalduse tõhususklass	B
Hooldusmugavus	
Kergesti puhastatav klaaskeraamika	•
Pühkimiskaitse	•
Õhupuhasti sisemuse kiire puhastamine	•
Väljatõmme	
Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi	230
Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi	495
Õhuvõimsus intensiivtasemel (m³/h) EN 61591 järgi	635
Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	48
Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi	66
Helivõimsus võimendusastmel (dB (A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi	71
Helirõhk min tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	35,0
Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi	53,0
Müraarõhu tase intensiivsel tööastmel (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi	59,0
Pöördõhk	
Õhuvõimsus min astmel (m³/h) EN 61591 järgi	230
Õhuvõimsus max astmel (m³/h) EN 61591 järgi	490

KMDA 5649 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
620 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Materjali number: 13095140 /

Vana materjali number: 26D56493D

Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi 490

Helivõimsus min astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 55,0

Helivõimsus max astmel (dB(A) re1pW) EN 60704-3 järgi 68,0

Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi 71,0

Helirõhk min astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 43,0

Helirõhk max astmel (dB(A) re20µPa) EN 60704-2-13 järgi 57,0

Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi 59,0

Ohutus

Turvaväljalülitus

•

Lukustusfunktsioon

•

Kasutuslukk

•

Ülekuumenemiskaitse

•

Jääksoojuse näidik

•

Akna kontaktlüliti ühendus

•

Tehnilised andmed

Mõõtmed (mm) (laius)

620

Mõõtmed (mm) (kõrgus)

198

Mõõtmed (mm) (sügavus)

520

Paigalduskõrgus koos ühenduskastiga (mm)

198

Väljalõike mõõtmed (mm) (laius) pealasetseva paigalduse korral

558 mm

Väljalõike mõõtmed (mm) (sügavus) pealasetseva paigalduse korral

487 mm

Väljalõike sisemõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral

560

Väljalõike sisemõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral

490

Kaal (kg)

17

Väljalõike välismõõt (mm) (laius) tasapinnalise paigalduse korral

624

Väljalõike välismõõt (mm) (sügavus) tasapinnalise paigalduse korral

524

Koguvõimsus (kW)

7,36

Pinge (V)

230

Sagedus (Hz)

50 - 60

Elektrijuhtme pikkus (m)

1,08

Kaasasolevad tarvikud

Toitejuhe

•

Aktiivsõega lõhnafilter DKF 37-P


•

Plug&Play adapter


•

KMDA 5649 FL MattFinish


Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
620 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala | MattFinish




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air







KMDA 5649 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
620 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air



KMDA 5649 FL MattFinish

Induktsioonpliidiplaat koos integreeritud auruäratõmbega
620 mm | Eraldi keedutsoonid ja Flex keeduala | MattFinish

